



Termómetro infrarrojo, Tipo: T2



Datos de pedido

Número de pedido	474012 T2
GTIN	4029547011696
Clase de artículo	47B

Descripción

Ejecución:

Medición rápida, sin contacto, incluso a distancias.

- **Indicación: Valores mín./máx.**
- **Control de valor límite con alarma óptica y acústica.**
- **Pequeño y manejable con pantalla iluminada.**
- **Medición rápida: 2 medición(es).**

Marcaje real de punto de medición por **láser 2 puntos**.

Suministro:

Incluye certificado de prueba y 1 pila n.º 081561 tam. 6LR61.

Partes opcionales:

Funda de protección n.º 474029.

Descripción técnica

Margen de error (0,1 a 400 °C)	$\pm 1,5$ o $\pm 1,5$ % del valor de medición °C
Óptica	12 : 1
Límite de error (de -30 a 0 °C)	± 2 o ± 2 % del valor de medición °C

Peso	200 g
Longitud	75 mm
Capacidad de medición	-30 - 400 °C
Grado de emisión ajustable	0,1 - 1
Anchura	38 mm
Resolución infrarrojos	0,1 °C
Altura	190 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 6LR61
Cantidad de pilas contenidas	1
Suministro de energía	con pilas
Calibración	I5
Tipo de producto	Termómetro

Servicios

Calibración Termómetro infrarrojo Tipo A	027600 A
--	----------

Accesorios

Sensor de temperatura tipo K Tipo OF	474120 OF
Sensor de temperatura tipo K Tipo EF	474120 EF
Funda protectora de cuero	474029