

**Comprobador de tensión, Tipo de dispositivo: LCD****Datos de pedido**

Número de pedido	473120 LCD
GTIN	4045197554260
Clase de artículo	42I

Descripción**Ejecución:**

Carcasa de plástico de dos componentes con 2 polos de comprobación. Lámpara LED incorporada, soporte de polo de comprobación para manejo monomanual, autocomprobación para el control del funcionamiento. Selección automática de las gamas de medición.

Función:

IP64: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Para comprobación escalonada profesional de tensión, continuidad y polaridad.

Norma:

IEC / DIN EN 61243-3; GS TÜV Rheinland.

Suministro:

Incluidas 2 pilas n.º 081551 tam. LR3, cubiertas protectoras.

Descripción técnica

Comprobación de sentido del campo giratorio	sí
Intervalo de indicación CC	6 - 690 V

Iluminación de puntos de medición	sí
Categoría de sobretensión	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Display	LCD
Intervalo de indicación CA	6 - 400 V
Quality Dress	LCD
Comprobación de continuidad	acústico/LCD
Indicador con iluminación de fondo	sí
Clase de protección IP	IP 64
Calibración	I1
Certificado de seguridad	GS TÜV Rheinland
Cantidad de pilas contenidas	2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081551 LR3
Suministro de energía	con pilas
Alimentación eléctrica	2x n.º 081551 tam. LR3
Tipo de producto	Comprobador de tensión

Servicios

Calibración Comprobador de tensión Tipo S	027120 S
Calibración DAkkS Comprobador de tensión Tipo S	027160 S

Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3	081561 LR3
--	------------