

Mitutoyo

Reloj comparador Absolute solar Lectura de 0,01 mm, Capacidad de medición: 12,5mm



Datos de pedido

Número de pedido	434070 12,5
GTIN	4946368631288
Clase de artículo	44A

Descripción

Ejecución:

Reloj comparador digital con indicador LCD de gran tamaño. Alimentación de corriente por medio de células solares de eficacia elevada en combinación con un supercondensador. Puesta a cero del indicador en cada posición (Origin), conversión de valores de medición (\pm).

Función:

IP42: Existe protección contra la caída de agua oblicua (agua de goteo), hasta 15° contra la posición de servicio normal y contra la penetración de cuerpos extraños con $\varnothing > 1$ mm, pero se deberían mantener alejados las herramientas y los alambres.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 497080, palpador de repuesto y palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.

Descripción técnica

\varnothing de carcasa	59 mm
\varnothing vástago de fijación h6	8 mm
Capacidad de medición	12,5 mm

Grosor de la carcasa	29,2 mm
Fuerza de medición	≤ 1,5 N
Calibración	C1
Límite de error	0,02 mm
Clase de protección IP	IP 42
Suministro de energía	con pilas
Norma	Norma de fábrica
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Interfaz USB
Seguridad del valor de medición	Ajuste único del punto cero
Técnica de medición	digital
Tipo de producto	Reloj comparador

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/434070-12,5>