

Mitutoyo**Reloj comparador absoluto digital IP66, Capacidad de medición: 5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	434410 5
GTIN	4946368554242
Clase de artículo	44A

Descripción**Ejecución:**

Reloj comparador digital, práctico, polivalente y resistente, con indicador de tolerancia integrado (con o sin valor de medición). Gracias a la forma constructiva esbelta, especialmente apropiado para la incorporación en dispositivos en condiciones de espacio reducidas. El indicador se puede girar 180° para la lectura por ambos lados. **Cortocircuitando las líneas Digimatic 1 y 6, se puede poner a cero un reloj comparador o una serie de ellos, o cargar un valor preseleccionado.** Lectura desde arriba.

Función:

IP66: Existe protección contra chorros de agua intensos y sobreexposición auditiva y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498428, palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.

Descripción técnica

Anchura	35 mm
---------	-------

Fuerza de medición	2,0 N
Calibración	C1
Ø vástago de fijación h6	8 mm
Longitud	116,5 mm
Profundidad	44,3 mm
Capacidad de medición	5 mm
Clase de protección IP	IP 66
Lectura seleccionable	0,01 / 0,001 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 357
Suministro de energía	con pilas
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición)	0,003 mm
Norma	Norma de fábrica
Interfaz	Interfaz Digimatic
Interfaz	Interfaz USB
Seguridad del valor de medición	Ajuste único del punto cero
Técnica de medición	digital
Tipo de producto	Reloj comparador

Servicios

CalibraciónReloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Capacidad de medición máx. 10 mm	023000 10
Calibración DAkkSReloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Tensor de medida máx. 12,5 mm	023010 12,5

Accesorios

Punta de acero Tipo 12	434900 12
Cable de conexión Tipo USB2	498428 USB2
Punta de acero Tipo 39	434900 39

Punta de acero Tipo 14/40	434900 14/40
Punta de acero Tipo 14	434900 14
Punta de metal duro Tipo 11	434910 11
Punta de acero Tipo 15	434900 15
Punta de metal duro Tipo 18/6	434910 18/6
Prolongación para palpador de medición Longitud L 10 mm	434920 10
Punta de acero Tipo 18/2	434900 18/2
Punta de acero Tipo 29/20	434900 29/20
Punta de acero Tipo 18/3	434900 18/3
Pila redonda / pila especial Tipo de pila 357	081560 357
Punta de acero Tipo 11	434900 11
Cable de conexión Tipo D2	498428 D2
Punta de acero Tipo 16	434900 16
Cable de conexión Tipo D1	498428 D1
Punta de metal duro Tipo 18/1	434910 18/1
Prolongación para palpador de medición Longitud L 70 mm	434920 70
Prolongación para palpador de medición Longitud L 80 mm	434920 80
Punta de acero Tipo 30/10	434900 30/10
Soporte de reloj comparador acodado 45° Longitud de sujeción 25 mm	434917 25
Punta de acero Tipo 18/6	434900 18/6
Punta de acero Tipo 24	434900 24
Punta de acero Tipo 11/25	434900 11/25
Prolongación para palpador de medición Longitud L 90 mm	434920 90
Punta de metal duro Tipo 17	434910 17
Punta de acero Tipo 11/35	434900 11/35
	434920 40

Prolongación para palpador de medición Longitud L 40 mm	
Prolongación para palpador de medición Longitud L 100 mm	434920 100
Punta de acero Tipo 2	434900 2
Punta de metal duro Tipo 2	434910 2
Prolongación para palpador de medición Longitud L 30 mm	434920 30
Punta de acero Tipo 10	434900 10
Punta de metal duro Tipo 18/4	434910 18/4
Soporte de reloj comparador acodado45° Longitud de sujeción 50 mm	434917 50
Punta de acero Tipo 29/10	434900 29/10
Punta de acero Tipo 13	434900 13
Punta de acero Tipo 18/1	434900 18/1
Prolongación para palpador de medición Longitud L 15 mm	434920 15
Punta de acero Tipo 11/20	434900 11/20
Prolongación para palpador de medición Longitud L 20 mm	434920 20
Punta de acero Tipo 14/30	434900 14/30
Punta de metal duro Tipo 18/2	434910 18/2
Punta basculante	434912
Punta de metal duro Tipo 10	434910 10
Punta de metal duro Tipo 18/3	434910 18/3
Punta de acero Tipo 18/5	434900 18/5
Soporte de reloj comparador acodado60° Longitud de sujeción 25 mm	434918 25
Punta de acero Tipo 17	434900 17
Punta de acero Tipo 11/30	434900 11/30
Soporte de reloj comparador acodado60° Longitud de sujeción 50 mm	434918 50

Punta de acero Tipo 11/15	434900 11/15
Punta de rubí Tipo 2	434915 2
Punta de acero Tipo 18/4	434900 18/4
Punta de acero Tipo 28	434900 28
Prolongación para palpador de medición Longitud L 60 mm	434920 60
Prolongación para palpador de medición Longitud L 50 mm	434920 50
Punta de acero Tipo 14/20	434900 14/20
Punta de acero Tipo 14/15	434900 14/15
Punta de acero Tipo 20	434900 20
Punta de metal duro Tipo 16	434910 16
Punta de metal duro Tipo 18/5	434910 18/5
Punta de metal duro Tipo 14	434910 14