



Comprobador de tensión sin contacto



Datos de pedido

Número de pedido	473010
GTIN	4045197554239
Clase de artículo	42I

Descripción

Ejecución:

Carcasa compacta de plástico, dos componentes y linterna LED incorporada. Punta con indicador óptico de tensión, cambio de color (de verde a rojo); además, con señal acústica. Fácil de transportar, se adapta a cualquier bolsa.

Función:

IP40: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de $\varnothing > 1$ mm, aunque se debían mantener fuera herramientas y alambres, y no existe ninguna protección contra el agua.

Aplicación:

Detección sin contacto de conductores vivos, p. ej. en cables, tomas de corriente, cajas de conexión, etc.

Norma:

IEC/EN 61010-1.

Suministro:

Incluidas 2 pilas n.º 081551 tam. LR3.

Descripción técnica

Intervalo de indicación CA	50 - 1000 V
Clase de protección IP	IP 40
Categoría de sobretensión	CAT IV / 1000 V
Cantidad de pilas contenidas	2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 LR3
Suministro de energía	con pilas
Tipo de producto	Comprobador de tensión

Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3

081561 LR3