

Mitutoyo**Reloj comparador Absolute solar Lectura de 0,001 mm, Capacidad de medición: 12,5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	434074 12,5
GTIN	4946368631226
Clase de artículo	44A

Descripción**Ejecución:**

Reloj comparador digital con indicador LCD de gran tamaño. Alimentación de corriente por medio de células solares de eficacia elevada en combinación con un supercondensador. Puesta a cero del indicador en cada posición (Origin), conversión de valores de medición (\pm).

Función:

IP42: Existe protección contra la caída de agua oblicua (agua de goteo), hasta 15° contra la posición de servicio normal y contra la penetración de cuerpos extraños con $\varnothing > 1$ mm, pero se deberían mantener alejados las herramientas y los alambres.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 497080, palpador de repuesto y palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.

Seguridad del valor de medición: Ajuste único del punto cero

Clase de protección IP: IP 42

Calibración: C1

Límite de error: 0,003 mm

Fuerza de medición: $\leq 1,5$ N

\varnothing vástago de fijación h6: 8 mm

\varnothing de carcasa: 59 mm

Grosor de la carcasa: 29,2 mm

Descripción técnica

Calibración	C1
Ø de carcasa	59 mm
Ø vástago de fijación h6	8 mm
Fuerza de medición	≤ 1,5 N
Capacidad de medición	12,5 mm
Grosor de la carcasa	29,2 mm
Límite de error	0,003 mm
Clase de protección IP	IP 42
Suministro de energía	con pilas
Norma	Norma de fábrica
Interfaz	Puerto USB
Interfaz	Interfaz Digimatic
Seguridad del valor de medición	Ajuste único del punto cero
Técnica de medición	digital
Tipo de producto	Reloj comparador

Servicios

Calibración Reloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Capacidad de medición máx. 12,5 mm	013210 12,5
Marcación Rotulación por láser Tipo	018940
Calibración DAkkS Reloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Tensor de medida máx. 12,5 mm	013250 12,5
Calibración Reloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Capacidad de medición máx. 12,5 mm	023000 12,5
Calibración DAkkS Reloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Tensor de medida máx. 12,5 mm	023010 12,5

Accesorios

Cable de conexión Tipo D1	497080 D1
Emisores Tipo S1	498966 S1
Receptor / interfaz de teclado USB Tipo	498965
Cable de conexión Tipo D2	497080 D2
Punta de metal duro Tipo 2	434910 2
Punta de acero Tipo 2	434900 2
Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo	498975
Punta de rubí Tipo 2	434915 2
Cable de conexión Tipo USB2	497080 USB2