

BENNING**Cables de medición, Ø puntas de medición: 4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	473308 4
GTIN	4014651441453
Clase de artículo	47A

Descripción**Ejecución:**

CAT III 1000 V / CAT IV 600 V (con cubiertas protectoras), CAT II 1000 V (sin cubiertas protectoras).

Cables de medición de 2 piezas, rojo / negro, Ø cable de medición = 4 mm.

Pie de rey 18 mm.

Norma:

IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Idóneo para:

Multímetro n.º 473300; 473305 y n.º 473320 tam. 960 e instrumentos de medición de resistencia de aislamiento n.º 473420.

Descripción técnica

Categoría de sobretensión	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (con tapas protectoras); CAT II 1000 V (sin tapas protectoras)
Ø puntas de medición	4 mm
Ø cable de medición	4 mm
Longitud de cable	1,4 m

Tipo de producto

Cable de medición