

Mitutoyo**Reloj comparador digital Lectura de 0,01 mm, Capacidad de medición: 25mm**

Datos de pedido

Número de pedido	434090 25
GTIN	4946368131276
Clase de artículo	44A

Descripción

Ejecución:

Reloj comparador digital con indicador del punto cero en cualquier posición. Carcasa metálica estable; varilla palpadora con apoyo de precisión. 20 000 h de uso continuado con una batería.

Suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 497080, palpador de repuesto y palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.

Descripción técnica

Anchura	38 mm
Profundidad	23 mm
Fuerza de medición	≤ 1,8 N
Ø vástago de fijación h6	8 mm
Calibración	C1
Longitud	208 mm

Capacidad de medición	25 mm
Vástago de sujeción longitud	40 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 357
Cantidad de pilas contenidas	1
Suministro de energía	con pilas
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición)	0,02 mm
Norma	Norma de fábrica
Interfaz	Puerto USB
Interfaz	Interfaz Digimatic
Seguridad del valor de medición	Ajuste único del punto cero
Técnica de medición	digital
Tipo de producto	Reloj comparador

Servicios

Calibración DAkkS Reloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Tensor de medida máx. 100 mm	023010 100
Calibración Reloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Capacidad de medición máx. 30 mm	023000 30

Accesorios

Soporte de reloj comparador acodado 45° Longitud de sujeción 50 mm	434917 50
Punta de acero Tipo 18/5	434900 18/5
Punta de acero Tipo 29/20	434900 29/20
Punta de acero Tipo 24	434900 24
Cable de conexión Tipo D2	497080 D2
Punta de metal duro Tipo 18/1	434910 18/1
Punta de metal duro Tipo 10	434910 10
Punta basculante	434912
Punta de metal duro Tipo 18/6	434910 18/6

Prolongación para palpador de medición Longitud L 90 mm	434920 90
Punta de acero Tipo 13	434900 13
Punta de rubí Tipo 2	434915 2
Prolongación para palpador de medición Longitud L 50 mm	434920 50
Punta de acero Tipo 11/25	434900 11/25
Soporte de reloj comparador acodado 60° Longitud de sujeción 50 mm	434918 50
Prolongación para palpador de medición Longitud L 15 mm	434920 15
Cable de conexión Tipo USB2	497080 USB2
Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo	498975
Punta de metal duro Tipo 2	434910 2
Punta de acero Tipo 14	434900 14
Punta de acero Tipo 12	434900 12
Punta de acero Tipo 30/10	434900 30/10
Punta de acero Tipo 14/30	434900 14/30
Cable de conexión con tecla de datos Tipo D2	497100 D2
Punta de metal duro Tipo 18/2	434910 18/2
Punta de metal duro Tipo 18/3	434910 18/3
Punta de metal duro Tipo 11	434910 11
Emisores Tipo S1	498966 S1
Prolongación para palpador de medición Longitud L 80 mm	434920 80
Cable de conexión Tipo D1	497080 D1
Punta de acero Tipo 18/3	434900 18/3
Punta de acero Tipo 18/1	434900 18/1
Punta de acero Tipo 11/35	434900 11/35
Cable de conexión con tecla de datos Tipo USB2	497100 USB2
Punta de acero Tipo 29/10	434900 29/10

Punta de acero Tipo 39	434900 39
Punta de metal duro Tipo 18/5	434910 18/5
Prolongación para palpador de medición Longitud L 20 mm	434920 20
Prolongación para palpador de medición Longitud L 10 mm	434920 10
Punta de acero Tipo 2	434900 2
Punta de acero Tipo 11/20	434900 11/20
Punta de acero Tipo 16	434900 16
Punta de metal duro Tipo 16	434910 16
Punta de metal duro Tipo 14	434910 14
Punta de acero Tipo 18/4	434900 18/4
Punta de acero Tipo 17	434900 17
Punta de acero Tipo 11/15	434900 11/15
Cable de conexión con tecla de datos Tipo D1	497100 D1
Receptor / interfaz de teclado USB Tipo	498965
Prolongación para palpador de medición Longitud L 70 mm	434920 70
Punta de acero Tipo 18/6	434900 18/6
Punta de metal duro Tipo 18/4	434910 18/4
Punta de acero Tipo 14/15	434900 14/15
Punta de acero Tipo 18/2	434900 18/2
Prolongación para palpador de medición Longitud L 30 mm	434920 30
Punta de acero Tipo 11	434900 11
Punta de acero Tipo 14/20	434900 14/20
Punta de acero Tipo 10	434900 10
Punta de acero Tipo 11/30	434900 11/30
Pila redonda / pila especial Tipo de pila 357	081560 357
Soporte de reloj comparador acodado 60° Longitud de sujeción 25 mm	434918 25

Prolongación para palpador de medición Longitud L 100 mm	434920 100
Prolongación para palpador de medición Longitud L 40 mm	434920 40
Soporte de reloj comparador acodado 45° Longitud de sujeción 25 mm	434917 25
Punta de metal duro Tipo 17	434910 17
Prolongación para palpador de medición Longitud L 60 mm	434920 60
Punta de acero Tipo 20	434900 20
Punta de acero Tipo 15	434900 15
Punta de acero Tipo 14/40	434900 14/40
Punta de acero Tipo 28	434900 28