



## Reloj comparador fino IP 53 con protección contra golpes, Capacidad de medición / Ø de carcasa: 1/40mm



### Datos de pedido

Número de pedido	433600 1/40
GTIN	4031452100501
Clase de artículo	46C

### Descripción

#### Ejecución:

Carcasa de latón estable, de cromado mate; cristal de reloj irrompible.

Vástago de sujeción Ø 8 mm h6, templado y rectificado.

Ejecución de alta precisión.

Los puntos más importantes del aparato de medición están **apoyados sobre cojinetes de piedra dura.**

Aguja central para **lectura de 1/1000 mm.**

Esfera giratoria a posición cero de las agujas a través del anillo exterior.

Presión de medición casi constante en todo el campo de medición.

**Reloj comparador fino de precisión con protección contra golpes y salpicaduras.**

#### Función:

IP53: Existe protección contra el agua pulverizada, hasta 60° frente a la posición de servicio normal y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como protección completa contra el contacto.

#### Partes opcionales:

Palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.

### Descripción técnica

Capacidad de medición	1 mm
Ø de carcasa	40 mm
Lectura por vuelta de indicador	0,2 mm
Calibración	C2
Fuerza de medición	1,1 - 1,6 N
Valor de división de escala	0,001 mm
Norma	Norma de fábrica
Clase de protección IP	IP 53
Desviación de medición MPE (capacidad de medición)	5 µm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Reloj comparador

## Servicios

CalibraciónReloj comparador analógico 0,001 Capacidad de medición máx. 5 mm	023020 5
Calibración DAkkSReloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Tensor de medida máx. 12,5 mm	023010 12,5

## Accesorios

Punta de acero Tipo 12	434900 12
Punta de metal duro Tipo 16	434910 16
Punta de acero Tipo 14/15	434900 14/15
Soporte de reloj comparador acodado60° Longitud de sujeción 25 mm	434918 25
Prolongación para palpador de medición Longitud L 30 mm	434920 30
Punta de acero Tipo 2	434900 2
Punta de acero Tipo 18/2	434900 18/2

Punta de metal duro Tipo 14	434910 14
Punta de metal duro Tipo 18/5	434910 18/5
Punta de rubí Tipo 2	434915 2
Soporte de reloj comparador acodado45° Longitud de sujeción 25 mm	434917 25
Punta de metal duro Tipo 2	434910 2
Soporte de reloj comparador acodado60° Longitud de sujeción 50 mm	434918 50
Punta de metal duro Tipo 18/2	434910 18/2
Punta de acero Tipo 24	434900 24
Punta de acero Tipo 20	434900 20
Cristal para reloj comparador, para reloj comparador protegido contra el agua Tipo 40	432030 40
Punta de acero Tipo 29/10	434900 29/10
Punta de acero Tipo 28	434900 28
Punta de metal duro Tipo 18/1	434910 18/1
Punta de acero Tipo 11/20	434900 11/20
Punta de acero Tipo 18/5	434900 18/5
Punta de acero Tipo 11/30	434900 11/30
Punta de acero Tipo 10	434900 10
Punta de acero Tipo 11/15	434900 11/15
Punta de acero Tipo 11/25	434900 11/25
Punta de acero Tipo 11	434900 11
Punta de metal duro Tipo 18/6	434910 18/6
Prolongación para palpador de medición Longitud L 10 mm	434920 10
Punta basculante	434912
Punta de acero Tipo 17	434900 17
Prolongación para palpador de medición Longitud L 40 mm	434920 40
Punta de metal duro Tipo 18/4	434910 18/4

Punta de metal duro Tipo 11	434910 11
Prolongación para palpador de medición Longitud L 15 mm	434920 15
Punta de acero Tipo 14/30	434900 14/30
Punta de acero Tipo 16	434900 16
Punta de acero Tipo 18/1	434900 18/1
Prolongación para palpador de medición Longitud L 20 mm	434920 20
Prolongación para palpador de medición Longitud L 50 mm	434920 50
Prolongación para palpador de medición Longitud L 70 mm	434920 70
Prolongación para palpador de medición Longitud L 100 mm	434920 100
Punta de acero Tipo 15	434900 15
Prolongación para palpador de medición Longitud L 90 mm	434920 90
Punta de metal duro Tipo 10	434910 10
Punta de acero Tipo 13	434900 13
Soporte de reloj comparador acodado45° Longitud de sujeción 50 mm	434917 50
Punta de acero Tipo 14	434900 14
Punta de acero Tipo 18/6	434900 18/6
Punta de acero Tipo 11/35	434900 11/35
Punta de acero Tipo 30/10	434900 30/10
Punta de metal duro Tipo 17	434910 17
Punta de acero Tipo 39	434900 39
Prolongación para palpador de medición Longitud L 60 mm	434920 60
Punta de acero Tipo 14/20	434900 14/20
Punta de acero Tipo 18/4	434900 18/4
Punta de metal duro Tipo 18/3	434910 18/3

Punta de acero Tipo 29/20	434900 29/20
Prolongación para palpador de medición Longitud L 80 mm	434920 80
Punta de acero Tipo 14/40	434900 14/40
Punta de acero Tipo 18/3	434900 18/3