

BENNING**Comprobador de tensión DUSPOL®, Tipo de dispositivo: ANALOG****Datos de pedido**

Número de pedido	473105 ANALOG
GTIN	4014651502611
Clase de artículo	47A

Descripción**Ejecución:**

Comprobador de tensión de dos polos con certificado VDE. Carcasa resistente a los golpes, estanca al polvo y protegida contra salpicaduras de agua, con superficies de agarre recubiertas de goma.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Adecuado para trabajos en los ámbitos de artesanía, electrotécnica, industria, mantenimiento y servicio técnico (localización de errores). Para la comprobación escalonada profesional de tensión y polaridad, **con conexión de carga (30 mA FI disparo por pulsador)**. Autorizado para comprobación de la tensión en **instalaciones de hasta 1000 V**. Apropiado para instalaciones fotovoltaicas / eólicas y técnica de fabricación de vehículos híbridos.

Norma:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Descripción técnica

Comprobación de polaridad	LED
---------------------------	-----

Display	Bobina móvil (iluminado) / LED
Intervalo de indicación CC	12 - 1000 V
Quality Dress	ANALOG
Comprobación de sentido del campo giratorio	LCD
Alarma vibratoria	sí
Categoría de sobretensión	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Intervalo de indicación CA	12 - 1000 V
Comprobación de fase	LCD
Clase de protección IP	IP 65
Calibración	I1
Aislamiento eléctrico	VDE 1000 V
Tipo de producto	Comprobador de tensión

Servicios

Calibración Comprobador de tensión Tipo S	027120 S
Calibración DAkkS Comprobador de tensión Tipo S	027160 S