

ALLURIS

**Tacómetro manual de precisión, Tipo: C****Datos de pedido**

Número de pedido	471300 C
GTIN	4260244680222
Clase de artículo	47F

**Descripción****Ejecución:**

Tacómetro manual de precisión en **carcasa robusta de fundición a presión de aluminio**. Amplia pantalla digital, manejo sencillo. Medición de la longitud y la velocidad en unidades de medida internacionales seleccionables. **Tacómetro con contacto** de alta precisión (60 impulsos / revolución). Especialmente adecuado para la medición de revoluciones lentas.

**Aplicación:**

**Medición de revoluciones:** 0,1 – 99 999 rpm (mecánicamente hasta 25 000 rpm).

**Velocidad:** 0,1 – 3810 m/min

**Medición de longitud:** 0,0 – 99 999 m

**Recuento:** 0– 99 999

**Suministro:**

Incluye 2 puntas de medición, rueda de medición 6 pulgadas, cajón de recepción hueco, árbol de prolongación, manual de instrucciones, bolsa protectora, 2 pilas n.º 081561 tam. LR6.

**Partes opcionales:**

Marcas de reflexión n.º 471315.

**Descripción técnica**

Impulso por revolución (medición de contacto)	60
Tiempo de medición	1 s
Rueda de medición contorno	6 pul

Límite de error	0,006 ( $\pm$ 0,5 dígito) %
Cantidad de pilas contenidas	2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 LR6
Suministro de energía	con pilas
Técnica de medición	digital
Calibración	I2
Tipo de producto	Tacómetro manual

### Servicios

Calibración Tacómetro / estroboscopio Tipo D	027900 D
--	----------

### Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR6	081561 LR6
Juego de marcas reflectantes 35 piezas	471315