

BENNING**Comprobador de tensión DUSPOL[®], Tipo de dispositivo: EXPERT****Datos de pedido**

Número de pedido	473105 EXPERT
GTIN	4014651502628
Clase de artículo	47A

Descripción**Ejecución:**

Comprobador de tensión de dos polos con certificado VDE. Carcasa resistente a los golpes, estanca al polvo y protegida contra salpicaduras de agua, con superficies de agarre recubiertas de goma.

La indicación de tensión a partir de 50 V también funciona con las pilas descargadas o retiradas.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Adecuado para trabajos en los ámbitos de artesanía, electrotécnica, industria, mantenimiento y servicio técnico (localización de errores). Para la comprobación escalonada profesional de tensión y polaridad, **con conexión de carga (30 mA FI disparo por pulsador)**. Autorizado para comprobación de la tensión en **instalaciones de hasta 1000 V**. Apropiado para instalaciones fotovoltaicas / eólicas y técnica de fabricación de vehículos híbridos.

Norma:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Descripción técnica

Categoría de sobretensión	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Iluminación de puntos de medición	sí
Quality Dress	EXPERT
Detector de rotura de cable sin contacto	sí
Comprobación de fase	LED
Intervalo de indicación CC	12 - 1000 V
Intervalo de indicación CA	12 - 1000 V
Comprobación de continuidad	acústico/LED
Display	LED
Comprobación de sentido del campo giratorio	5
Comprobación de polaridad	LED
Alarma vibratoria	sí
Clase de protección IP	IP 65
Calibración	I1
Cantidad de pilas contenidas	2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081551 LR3
Suministro de energía	con pilas
Aislamiento eléctrico	VDE 1000 V
Tipo de producto	Comprobador de tensión

Servicios

Calibración Comprobador de tensión Tipo S	027120 S
Calibración DAkkS Comprobador de tensión Tipo S	027160 S

Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3	081561 LR3
--	------------