



Comprobador de continuidad DUTEST pro, Tipo de dispositivo: DUTESTPRO



Datos de pedido

Número de pedido	473260 DUTESTPRO
GTIN	4014651501560
Clase de artículo	47A

Descripción

Ejecución:

Comprobación de continuidad de alto y de bajo ohmiaje a través de indicación LED de 3 fases y zumbador de comprobación de alto volumen. Indicación de la tensión externa y la polaridad, comprobación de fase monopolar y sin contacto. Volumen del zumbador (3 fases/OFF) y volumen (de 4 fases) ajustable. Con linterna LED de alto rendimiento.

Aplicación:

Comprobación de cableados eléctricos, instalaciones, aparatos y componentes.

Norma:

IEC / EN 61010-1, (DIN VDE 0411-1).

Suministro:

Incluye cables de medición de 4 mm, soporte magnético y clip de cinturón.

Partes opcionales:

Pilas n.º 081561 tam. LR6.

Descripción técnica

Comprobación de continuidad	0 – 0,1 / 1 / 10 (LED); 0 – 0,1 (zumbador) kΩ
Indicador polaridad	LED +/–

Indicador paso	LED 3 fases
Indicación de la tensión externa CA/CC	6 – 400; tono de advertencia de impulso V
Denominación del fabricante	DUTESTPRO
Comprobación de fase monopolar	a través de cable de medición de 4 mm / sin contacto a través de detector
Cantidad de pilas contenidas	3
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 LR6
Suministro de energía	con pilas
Tipo de producto	Comprobador de continuidad y de aislamiento

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/473260-DUTESTPRO>