



TESA

Reloj comparador digital Lectura de 0,001 mm, Capacidad de medición: 12,5mm



Datos de pedido

Número de pedido	434280 12,5
GTIN	7630041111217
Clase de artículo	45A

Descripción

Ejecución:

Reloj comparador digital con indicador combinado de escalas y cifras (altura de las cifras 10 mm) y marcas tolerancia mecánicas. Indicador / teclado giratorios hasta 270°.

Función:

Modo de medición **ABS/REL**. Indicación gráfica de los valores límite introducidos. Desconexión automática, función de PRESET, salida de datos, sentido de recuento reversible. Teclado bloqueable.

Máx., mín., máx.-mín. (TIR), puesta a cero, función PRESET.

Suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498950, palpador repuesto y palpador especial n.º 434900; 434910.

Descripción técnica

Calibración	C1
Fuerza de medición	< 2 N

Hoja de datos

Ø de carcasa	57 mm
Capacidad de medición	12,5 mm
Grosor de la carcasa	27 mm
Ø vástago de fijación h6	8 mm
Lectura conmutable	0,00005 pul
Lectura conmutable	0,001 mm
Límite de error	0,004 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Suministro de energía	con pilas
Norma	Norma de fábrica
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Puerto USB
Interfaz	Conexión RS232C
Técnica de medición	digital
Tipo de producto	Reloj comparador

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/434280-12,5>