

 Mahr

Reloj comparador digital Lectura de 0,0005 mm, Capacidad de medición: 50mm



Datos de pedido

Número de pedido	434314 50
GTIN	4059192014513
Clase de artículo	43A

Descripción

Ejecución:

Reloj comparador digital con indicador numérico **muy grande (11 mm)** e indicador de tolerancia integrado (con o sin indicación del valor de medición). El sistema de medición de referencia guarda y conserva la posición cero establecida, incluso después de volver a encenderse. La función de bloqueo evita errores de medición por pulsación involuntaria de las teclas.

Función absoluta:

Posición a cero posible en cualquier posición sin perder la referencia.

Factor ajustable con indicador en la pantalla.

Las distintas funciones se pueden bloquear directamente en el reloj comparador. Los ajustes y los valores memorizados (factor, Preset, tolerancias) se mantienen incluso en caso de sustitución de las baterías.

Función:

IP42: Existe protección contra la caída de agua oblicua (agua de goteo), hasta 15° contra la posición de servicio normal y contra la penetración de cuerpos extraños con $\varnothing > 1$ mm, pero se deberían mantener alejados las herramientas y los alambres.

Suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. CR 2450.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498940.

Descripción técnica

Calibración	C1
Grosor de la carcasa	35 mm
Ø vástago de fijación h6	8 mm
Fuerza de medición	1,25-2,70 N
Capacidad de medición	50 mm
Ø de carcasa	58 mm
Lectura conmutable	0,00002 pul
Lectura conmutable	0,0005 mm
Clase de protección IP	IP 42
Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2450
Suministro de energía	con pilas
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición)	0,007 mm
Norma	Norma de fábrica
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Interfaz Digimatic
Interfaz	Puerto USB
Interfaz	Conexión RS232C
Seguridad del valor de medición	Sistam MAHR Reference-Lock
Técnica de medición	digital
Tipo de producto	Reloj comparador

Servicios

Calibración Reloj comparador analógico 0,01 y digital
0,01 / 0,001 Capacidad de medición máx. 50 mm

023000 50

023010 100

Calibración DAkkS
Reloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001
Tensor de medida máx. 100 mm

Accesorios

Cable de conexión simplex con clave de datos Tipo D2	498940 D2
Cable de conexión simplex con clave de datos Tipo R2	498940 R2
Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2450	081560 CR2450
Emisores Tipo S4E	498966 S4E
Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo	498975
Cable de conexión simplex con clave de datos Tipo USB2	498940 USB2
Receptor / interfaz de teclado USB Tipo	498965