



Instrumento de medición para cono interior IFM, Capacidad de medición: 0,5-20mm



Datos de pedido

Número de pedido	435172 0,5-20
GTIN	2050001055743
Clase de artículo	46D

Descripción

Ejecución:

Instrumento de medición IFM con cono de medición de 90° para **determinar el Ø máximo del cono interior**. La cruz del cono de medición templada se introduce en el cono interior. El Ø máximo se determina mediante presión hasta el tope.

Suministro:

Incluido reloj comparador.

Nota:

Modelos especiales con otros ángulos de conicidad a petición. Instrumentos de medición para medir la longitud de chaflán a petición. Reloj comparador y cuerpo de base disponibles por separado.

Descripción técnica

Capacidad de medición	0,5 - 20 mm
Valor de división de la escala	0,01 mm
Norma	DIN 878

Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Calibración	Precio a petición
Tipo de producto	Instrumento de medición de chaflán

Servicios

CalibraciónReloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Capacidad de medición máx. 30 mm	023000 30
---	-----------