

Mitutoyo
Verificador de interiores de precisión con reloj comparador, Capacidad de medición: 18-35 mm

Datos de pedido

Número de pedido	435202 18-35
GTIN	4946368612508
Clase de artículo	44A

Descripción
Ejecución:

Instrumento de medición de interiores autocentrante con asiento de tres puntos. Soporte del instrumento y reloj comparador cromados en mate. Reloj comparador protegido contra golpes gracias a la carcasa de plástico. Soporte del instrumento con la temperatura estabilizada mediante protector de la mano. Gracias a los pernos de medición intercambiables de distintas longitudes y a los anillos intermedios, el instrumento de medición se ajusta al \varnothing del taladro. Perno de medición con bola palpadora de MD.

Aplicación:

Instrumento de medición por comparación para el control de perforaciones en cuanto a exactitud de \varnothing , cilindricidad y concentricidad.

Suministro:

Incluye reloj comparador n.º 432050 tam. 10/58 con lectura de 1/100 mm.

Calibración: C1

Precisión de repetición sin reloj comparador: 0,5 μ m

Profundidad de medición: 100 mm

Número de pernos de medición: 9

Ancho plato de centrado: 12,7 mm

Descripción técnica

Capacidad de medición	18 - 35 mm
-----------------------	------------

Precisión de repetición sin reloj comparador	0,5 µm
Número de pernos de medición	9
Profundidad de medición	100 mm
Ancho plato de centrado	12,7 mm
Norma	Norma de fábrica
Embalaje	caja estable
Calibración	C4
Calibración	C1
Tipo de producto	Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos

Servicios

Calibración Reloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Capacidad de medición máx. 10 mm	013210 10
Calibración Instrumento de medición de precisión para interiores (forma constructiva B + C) Capacidad de medición máxima 60 mm	013520 60
Marcación Rotulación por láser Tipo	018940
Calibración DAkKS Verificador de interiores de precisión (forma constructiva B + C) Capacidad de medición máxima 60 mm	012930 60
Calibración DAkKS Instrumento de medición de precisión para interiores (forma constructiva B + C) Capacidad de medición máxima 60 mm	023220 60
Calibración Reloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Capacidad de medición máx. 10 mm	023000 10
Calibración Instrumento de medición de precisión para interiores (forma constructiva B + C) Capacidad de medición máxima 60 mm	023210 60

Accesorios

Anillo distanciador Ø interior 5,3 mm Anchura de anillo 0,5 mm	435220 0,5
--	------------

Anillo distanciador Ø interior 5,3 mm Anchura de anillo 1 mm

435220 1

Reloj comparador Capacidad de medición / Ø de carcasa 10/58 mm

432050 10/58

Adaptador para instrumentos de medición de taladros de 2 puntos 1 ud. Tipo 18-35

439914 18-35