

Mitutoyo**Verificador de interiores de precisión con reloj comparador, Capacidad de medición: 35-60 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	435202 35-60
GTIN	4946368612515
Clase de artículo	44A

Descripción**Ejecución:**

Instrumento de medición de interiores autocentrante con asiento de tres puntos. Soporte del instrumento y reloj comparador cromados en mate. Reloj comparador protegido contra golpes gracias a la carcasa de plástico. Soporte del instrumento con la temperatura estabilizada mediante protector de la mano. Gracias a los pernos de medición intercambiables de distintas longitudes y a los anillos intermedios, el instrumento de medición se ajusta al Ø del taladro. Perno de medición con bola palpadora de MD.

Aplicación:

Instrumento de medición por comparación para el control de perforaciones en cuanto a exactitud de Ø, cilindricidad y concentricidad.

Suministro:

Incluye reloj comparador n.º 432050 tam. 10/58 con lectura de 1/100 mm.

Calibración: C1

Precisión de repetición sin reloj comparador: 0,5 µm

Profundidad de medición: 150 mm

Número de pernos de medición: 6

Ancho plato de centrado: 20 mm

Descripción técnica

Número de pernos de medición	6
------------------------------	---

Profundidad de medición	150 mm
Precisión de repetición sin reloj comparador	0,5 μm
Capacidad de medición	35 - 60 mm
Ancho plato de centrado	20 mm
Norma	Norma de fábrica
Embalaje	caja estable
Calibración	C4
Calibración	C1
Tipo de producto	Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos

Servicios

Calibración Instrumento de medición de precisión para interiores (forma constructiva B + C) Capacidad de medición máxima 60 mm	013520 60
Calibración Reloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Capacidad de medición máx. 10 mm	013210 10
Marcación Rotulación por láser Tipo	018940
Calibración DAkkS Verificador de interiores de precisión (forma constructiva B + C) Capacidad de medición máxima 60 mm	012930 60
Calibración Reloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Capacidad de medición máx. 10 mm	023000 10
Calibración Instrumento de medición de precisión para interiores (forma constructiva B + C) Capacidad de medición máxima 60 mm	023210 60
Calibración DAkkS Instrumento de medición de precisión para interiores (forma constructiva B + C) Capacidad de medición máxima 60 mm	023220 60

Accesorios

Anillo distanciador \varnothing interior 6,3 mm Anchura de anillo 2 mm	435230 2
--	----------

Reloj comparador Capacidad de medición / Ø de carcasa 10/58 mm	432050 10/58
Anillo distanciador Ø interior 6,3 mm Anchura de anillo 1 mm	435230 1
Adaptador para instrumentos de medición de taladros de 2 puntos 1 ud. Tipo 35-90	439914 35-90
Anillo distanciador Ø interior 6,3 mm Anchura de anillo 0,5 mm	435230 0,5