



## Termómetro e higrómetro, Tipo: 608H1



### Datos de pedido

Número de pedido	474050 608H1
GTIN	4029547000324
Clase de artículo	47B

### Descripción

#### Ejecución:

Para la determinación exacta de la **humedad, la temperatura y el punto de condensación**. Insensible a la condensación. Sin mantenimiento. **Indicación mín. / máx.** con función de reinicio. Se puede montar de pie y colgar.

#### Aplicación:

Ideal para control de la temperatura interior.

#### Suministro:

Incluye pilas n.º 081561 tam. 6LR61 y certificado de calibración.

### Descripción técnica

Gama de medición humedad relativa	10 - 95 %
Campo de medición de temperatura	0 - 50 °C
Límite de error humedad relativa	3 %
Campo de medición punto de condensación td	-20 - 50 °C
Resolución temperatura (0 – 50 °C)	0,1 °C
Altura	90 mm

Profundidad	40 mm
Anchura	111 mm
Límite de error punto de condensación td	$\pm 0,5$ (a 25 °C) °C
Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 6LR61
Suministro de energía	con pilas
Calibración	I6
Tipo de producto	Aparato de medición de temperatura y humedad

## Servicios

Calibración Termohigrómetro Tipo A	027660 A
Calibración DAkkS Termohigrómetro Tipo A	027670 A