



Registrador de datos, Tipo: 175H1



Datos de pedido

Número de pedido	474180 175H1
GTIN	4029547011115
Clase de artículo	47B

Descripción

Ejecución:

Registrador de datos de 2 canales, resistente, compacto, provisto de pantalla con iluminación de fondo de gran tamaño. Memoria interna para 1 millón de valores de medición. Seguridad de datos elevada, incluso con la pila gastada. Ciclo de medición ajustable entre 10 segundos y 24 horas. Vida de la pila ≥ 3 años (ciclo de medición 15 min, 25 °C). Dos interfaces estándar (mini USB y tarjeta SD) para programar y leer el registrador con facilidad mediante conexión directa con un PC. Medición y memorización adicionales de la humedad relativa.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Suministro:

Incluye soporte mural, cerradura, 3 pilas n.º 081561 tam.LR3 y certificado de calibración, software ComSoft Basic V5 disponible para descargar de forma gratuita.

Partes opcionales:

Cable USB 474183 tam. USB.

Descripción técnica

Longitud	149 mm
Clase de protección IP	IP 54
Límite de error de temperatura (sensor interno)	±0,4 °C
Límite de error de temperatura (sensor externo)	±0,5 °C
Altura	30 mm
Gama de medición de la temperatura (sensor interno)	-20 - 55 °C
Límite de error humedad relativa	±2 %
Quality Dress	175 H1
Anchura	55 mm
Calibración	I6
Gama de medición humedad relativa	0 - 100 %
Cantidad de pilas contenidas	3
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 LR3
Suministro de energía	con pilas
Interfaz	Puerto USB
Tipo de producto	Registrador de datos

Servicios

Calibración Termohigrómetro Tipo A	027660 A
Calibración DAkkS Termohigrómetro Tipo A	027670 A

Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3	081561 LR3
Cable USB Tipo USB	474183 USB