



## Termómetro infrarrojo, Tipo: T4



### Datos de pedido

Número de pedido	474012 T4
GTIN	4029547011702
Clase de artículo	47B

### Descripción

#### Ejecución:

Medición rápida, sin contacto, incluso a distancias.

- **Indicación: Valores mín./máx.**
- **Control de valor límite con alarma óptica y acústica.**
- **Pequeño y manejable con pantalla iluminada.**
- **Medición rápida: 2 medición(es).**

Marcaje real de punto de medición por **láser 2 puntos.**

Medición de contacto precisa.

#### Suministro:

Incluye certificado de prueba y 1 pila n.º 081561 tam. 6LR61.

#### Partes opcionales:

Funda de protección n.º 474029. Sensor de medición n.º 474120.

### Descripción técnica

Límite de error (de -30 a 0 °C)	$\pm 2$ o $\pm 2$ % del valor de medición °C
Óptica	30 : 1

Margen de error (0,1 a 400 °C)	±1 o ±1 % del valor de medición °C
Capacidad de medición	-30 - 400 °C
Grado de emisión ajustable	0,1 - 1
Anchura	38 mm
Longitud	75 mm
Peso	200 g
Altura	190 mm
Resolución infrarrojos	0,1 °C
Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 6LR61
Suministro de energía	con pilas
Calibración	I5
Tipo de producto	Termómetro

## Servicios

Calibración Termómetro infrarrojo Tipo A	027600 A
--	----------

## Accesorios

Sensor de temperatura tipo K Tipo OF	474120 OF
Funda protectora de cuero	474029
Sensor de temperatura tipo K Tipo EF	474120 EF