



Termómetro e higrómetro, Tipo: 608H2



Datos de pedido

Número de pedido	474050 608H2
GTIN	4029547000331
Clase de artículo	47B

Descripción

Ejecución:

Para la determinación exacta de la **humedad, la temperatura y el punto de condensación**. Insensible a la condensación. Sin mantenimiento. **Indicación mín. / máx.** con función de reinicio. Se puede montar de pie y colgar. Adicionalmente con función de alarma (piloto parpadeante) en caso de rebasamiento de los límites.

Aplicación:

Ideal para control de la temperatura interior.

Suministro:

Incluye pilas n.º 081561 tam. 6LR61 y certificado de calibración.

Descripción técnica

Campo de medición punto de condensación td	-40 - 70 °C
Límite de error humedad relativa	2 %
Campo de medición de temperatura	-10 - 70 °C
Gama de medición humedad relativa	2 - 98 %
Anchura	111 mm
Altura	90 mm

Límite de error punto de condensación td	±0,5 (a 25 °C) °C
Profundidad	40 mm
Resolución temperatura (0 – 50 °C)	0,1 °C
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 6LR61
Cantidad de pilas contenidas	1
Suministro de energía	con pilas
Calibración	I6
Tipo de producto	Aparato de medición de temperatura y humedad

Servicios

Calibración Termohigrómetro Tipo A	027660 A
Calibración DAkkS Termohigrómetro Tipo A	027670 A