



Registrador de datos con estación de conexión USB, Tipo: 174T



Datos de pedido

Número de pedido	474200 174T
GTIN	4029547010828
Clase de artículo	47B

Descripción

Ejecución:

Registrador de datos manejable con indicador. Memoria interna para 16000 valores de medición. Seguridad de datos elevada, incluso con la pila gastada.

Ciclo de medición ajustable entre 1 min y 24 h. Vida de la pila >1 año (ciclo de medición 15 min., 25 °C).

La interfaz USB (estación de conexión) permite la configuración rápida y fácil de los registradores, así como la lectura de datos de medición.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluye soporte mural, 2 pilas n.º 081560 tam. CR2032 y certificado de calibración.

Además, estación de conexión con cable de conexión USB. Software ComSoft Basic V5 disponible gratuitamente para descarga.

Descripción técnica

Altura	18,5 mm
Clase de protección IP	IP 65

Longitud	60 mm
Anchura	38 mm
Límite de error de la temperatura	$\pm 0,5$ °C
Campo de medición de temperatura	-30 - 70 °C
Calibración	I9
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Cantidad de pilas contenidas	2
Suministro de energía	con pilas
Interfaz	Puerto USB
Memoria aparato	16000 valores de medición
Tipo de producto	Registrador de datos

Servicios

Calibración Termómetro para temperatura ambiente Tipo B	027650 B
Calibración DAkkS Termohigrómetro Tipo A	027670 A

Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
--	---------------