



Termómetros infrarrojos 835T1/835T2 e higrómetro 835H1, Tipo: 835T2



Datos de pedido

Número de pedido	474022 835T2
GTIN	4029547011931
Clase de artículo	47B

Descripción

Ejecución:

Termómetro infrarrojo rápido, preciso, con avance a través de los menús de forma intuitiva y cómoda por medio de iconos y joystick.

La óptica 50:1 permite mediciones seguras incluso a gran distancia. El láser de 4 puntos indica la capacidad de medición exacta y evita mediciones erróneas.

- **Grado de emisión ajustable automáticamente en combinación con el sensor de superficies n.º 474120 tam. OF.**
- **Medición en línea en combinación con software disponible gratuitamente.**
- **Memoria para 200 valores de medición o 20 valores de grado de emisión.**
- **Iluminación de pantalla conmutable.**
- **Alarma óptica y acústica en rebasamientos del valor límite.**

Con **capacidad de medición ampliada hasta 1500 °C.**

Aplicación:

Medición precisa hasta 1500 °C a distancia segura.

Suministro:

Incluidas 3 pilas n.º 081561 tam. LR6 y certificado de calibración.

Partes opcionales:

Palpador de medición n.º 474120 tam. OF, Software EasyClimate disponible para descarga gratuitamente.

Descripción técnica

Óptica	50 : 1
Límite de error campo de medición rest.	$\pm 2,0 \text{ °C} / \pm 1 \% \text{ v. Mw.}$
Longitud	193 mm
Peso	514 g
Capacidad de medición	-10 - 1500 °C
Resolución infrarrojos	0,1 (de -10 a +999,9 °C); 1 (de +1000 a +1500 °C) °C
Grado de emisión ajustable	0,1 - 1
Anchura	166 mm
Altura	63 mm
Cantidad de pilas contenidas	3
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 LR6
Suministro de energía	a batería
Número de puntos láser	4
Calibración	I5
Tipo de producto	Aparato de medición de temperatura y humedad

Servicios

Calibración Termómetro infrarrojo Tipo A	027600 A
Calibración DAkkS Termómetro infrarrojo Tipo A	027610 A

Accesorios

Sensor de temperatura tipo K Tipo OF	474120 OF
--------------------------------------	-----------