



Termómetro con termómetro-lápiz, Tipo: T2



Datos de pedido

Número de pedido	474080 T2
GTIN	4029547008375
Clase de artículo	47B

Descripción

Ejecución:

Termómetros mini de bolsillo.

Alta precisión (termopar tipo K).

Cabezal girable patentado (180°). Termómetro con termopar de banda. Las tornapuntas cruzadas con muelle se adaptan a cualquier superficie.

Suministro:

Incluido clip de sujeción, 3 pilas n.º 081561 tam. LR3.

Descripción técnica

Margen de error (-50,0 a 99,9 °C)	±1 °C
Tiempo de respuesta t_{99}	5 s
Límite de error campo de medición rest.	±1 %
Longitud tubo del palpador	150 mm
Ø del tubo del palpador	12 mm
Tamaños de medición	°C / °F

Vida útil de la batería aprox.	1000 h
Resolución	0,1 °C
Capacidad de medición	de -50 a +350 para periodos breves hasta 500 °C
Calibración	Precio a petición
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 LR3
Cantidad de pilas contenidas	3
Suministro de energía	con pilas
Tipo de producto	Termómetro

Servicios

Calibración Sensor de temperatura con / sin indicador Tipo A	027520 A
--	----------

Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3	081561 LR3
--	------------