



Registrador de datos con estación de conexión USB, Tipo: 174H



Datos de pedido

Número de pedido	474200 174H
GTIN	4029547010835
Clase de artículo	47B

Descripción

Ejecución:

Registrador de datos manejable con indicador. Memoria interna para 16000 valores de medición. Seguridad de datos elevada, incluso con la pila gastada.

Ciclo de medición ajustable entre 1 min y 24 h. Vida de la pila >1 año (ciclo de medición 15 min., 25 °C).

La interfaz USB (estación de conexión) permite la configuración rápida y fácil de los registradores, así como la lectura de datos de medición. Medición y memorización adicionales de la humedad relativa.

Suministro:

Incluye soporte mural, 2 pilas n.º 081560 tam. CR2032 y certificado de calibración.

Además, estación de conexión con cable de conexión USB. Software ComSoft Basic V5 disponible gratuitamente para descarga.

Descripción técnica

Anchura	38 mm
Campo de medición de temperatura	-20 - 70 °C
Longitud	60 mm
Límite de error humedad relativa	±3 %

Altura	18,5 mm
Límite de error de la temperatura	$\pm 0,5$ °C
Calibración	I6
Gama de medición humedad relativa	0 - 100 %
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Cantidad de pilas contenidas	2
Suministro de energía	con pilas
Interfaz	Puerto USB
Memoria aparato	16000 valores de medición
Tipo de producto	Registrador de datos

Servicios

Calibración Termohigrómetro Tipo A	027660 A
Calibración DAkkS Termohigrómetro Tipo A	027670 A

Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
--	---------------