

Be sure. 

Termómetro sin sonda de medición, Tipo: 925



Datos de pedido

Número de pedido	474110 925
GTIN	4029547003592
Clase de artículo	47B

Descripción

Ejecución:

Termómetro "polivalente" resistente. Manejo sencillo para uso diario.

Suministro:

Incluida 1 pila n.º 081561 tam. 6LR61 y certificado de prueba (sin palpador de medición).

Calibración: I8

Gama de medición de la temperatura (sensor tipo K): -50 - 1000 °C

Resolución: 0,1 / 1 (a partir de +200) °C

Límite de error: $\pm 0,5 +0,3 \%$ del valor de medición (de -40 a 900 °C) $\pm 0,7 +0,5 \%$ del valor de medición (capacidad de medición residual) °C

Longitud: 182 mm

Anchura: 65 mm

Altura: 40 mm

Descripción técnica

Anchura	65 mm
Longitud	182 mm

Resolución	0,1 / 1 (a partir de +200) °C
Gama de medición de la temperatura (sensor tipo K)	-50 - 1000 °C
Altura	40 mm
Quality Dress	925
Límite de error	± 0,5 +0,3 % del valor de medición (de -40 a 900 °C) ±0,7 +0,5 % del valor de medición (capacidad de medición residual) °C
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 6LR61
Cantidad de pilas contenidas	1
Suministro de energía	con pilas
Calibración	I8
Tipo de producto	Termómetro

Servicios

Calibración Indicador de temperatura Cantidad de entradas 1	016820 1
Marcación Rotulación por láser Tipo	018940
Calibración DAkkS Indicador de temperatura Cantidad de entradas 1	016840 1
Recalibrado Indicador de temperatura Cantidad de entradas 1	027500 1
Calibración DAkkS Indicador de temperatura Cantidad de entradas 1	027510 1

Accesorios

"Funda protectora" Top Safe para n.º 474110	474112
Sensor de temperatura tipo K Tipo EF	474120 EF
Sensor de temperatura tipo K Tipo OF	474120 OF
Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional 6LR61	081556 6LR61