



Registrador de datos sin estación de conexión USB, Tipo: 174T



Datos de pedido

Número de pedido	474201 174T
GTIN	4029547010798
Clase de artículo	47B

Descripción

Ejecución:

Registrador de datos manejable con indicador. Memoria interna para 16000 valores de medición. Seguridad de datos elevada, incluso con la pila gastada.

Ciclo de medición ajustable entre 1 min y 24 h. Vida de la pila >1 año (ciclo de medición 15 min., 25 °C).

La interfaz USB (estación de conexión) permite la configuración rápida y fácil de los registradores, así como la lectura de datos de medición.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluye soporte mural, 2 pilas n.º 081560 tam. CR2032 y certificado de calibración.

Descripción técnica

Clase de protección IP	IP 65
Longitud	60 mm

Anchura	38 mm
Altura	18,5 mm
Límite de error de la temperatura	±0,5 °C
Campo de medición de temperatura	-30 - 70 °C
Calibración	I9
Cantidad de pilas contenidas	2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Suministro de energía	con pilas
Memoria aparato	16000
Tipo de producto	Registrador de datos

Servicios

Calibración DAkkSTermohigrómetro Tipo A	027670 A
CalibraciónTermómetro para temperatura ambiente Tipo B	027650 B

Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
--	---------------