



Termómetro para aire e infrarrojo, Tipo: 810



Datos de pedido

Número de pedido	474260 810
GTIN	4029547008320
Clase de artículo	47B

Descripción

Ejecución:

Instrumentos cómodos y manejables con sensores de alta calidad estables a largo plazo. Función de espera, memoria mín. / máx. e iluminación de pantalla para la lectura cómoda de los valores de medición.

Suministro:

Incluye certificado de prueba, cubierta protectora, bolsa para el cinturón y 2 pilas n.º 081561 tam. LR3.

Descripción técnica

Límite de error infrarrojos	$\pm 2 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Óptica	6 : 1
Longitud	119 mm
Anchura	46 mm
Gama de medición infrarrojos	-30 - 300 $^{\circ}\text{C}$
Altura	25 mm

Límite de error aire	± 0,5 °C
Gama de medición aire	-10 - 50 °C
Cantidad de pilas contenidas	2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 LR3
Suministro de energía	con pilas
Calibración	I5
Calibración	I9
Tipo de producto	Termómetro

Servicios

Calibración DAkkSTermohigrómetro Tipo A	027670 A
Calibración DAkkSTermómetro infrarrojo Tipo A	027610 A
CalibraciónTermómetro para temperatura ambiente Tipo B	027650 B
CalibraciónTermómetro infrarrojo Tipo A	027600 A

Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3	081561 LR3
--	------------