



## Sensor de temperatura tipo K, Tipo: EF



### Datos de pedido

Número de pedido	474120 EF
GTIN	4029547003509
Clase de artículo	47B

### Descripción

**Nota:**

Otros sensores de temperatura a petición.

### Descripción técnica

Tipo de palpador	Sonda de inversión
Tiempo de respuesta $t_{99}$	7 s
Capacidad de medición	-60 – 400 °C
Límite de error	Clase 2
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Calibración	I7
Tipo de producto	Sensor de temperatura

### Servicios

Calibración DAkkSSensor de temperatura con / sin  
pantalla de visualización Tipo A

027540 A

CalibraciónSensor de temperatura con / sin indicador Tipo  
A

027520 A