



## Rectificadora doble DS, 400 V, Tipo: DS12/250



### Datos de pedido

Número de pedido	077512 DS12/250
GTIN	2050001673947
Clase de artículo	03S

### Descripción

#### Ejecución:

El motor, **de marcha extremadamente suave**, garantiza una vida útil prolongada incluso con **funcionamiento continuo. Suministro sin muelas abrasivas.**

Rectificadoras dobles de corriente alterna trifásica, extremadamente robustas, en modelo de sobremesa. Superficies de asiento estables para las piezas de trabajo, protección contra re arranque y escudos protectores para los ojos garantizan una seguridad elevada para el usuario.

#### Nota:

Encontrará muelas abrasivas adecuadas a partir del n.º 596100.

### Descripción técnica

Quality Dress	DS12/250
Velocidad de giro máxima	1450 min <sup>-1</sup>
Consumo de potencia	730 W
Peso	47 kg
Anchura de muela abrasiva P	32 mm
Ø de perforación de muela abrasiva H	51 mm
Ø de muela abrasiva D	250 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red

Tipo de producto

Rectificadora doble

## Accesorios

Muela para esmeriladora D×T×H (mm) Tipo EK60	596400 EK60
Pie para máquina Adecuada para máquina DS12	077513 DS12
Muela para esmeriladora D×T×H (mm) Tipo NK36	596510 NK36
Muela para esmeriladora D×T×H (mm) Tipo NK60	596400 NK60
Mesa de apoyo para herramienta izquierda Tipo AT1	077519 AT1
Muela para esmeriladora D×T×H (mm) Tipo EK60	596510 EK60
Muela para esmeriladora D×T×H (mm) Tipo EK60	596220 EK60
Muela para esmeriladora D×T×H (mm) Tipo NK60	596350 NK60
Muela para esmeriladora D×T×H (mm) Tipo SC80	596400 SC80
Muela para esmeriladora D×T×H (mm) Tipo EK80	596220 EK80
Muela para esmeriladora D×T×H (mm) Tipo SC80	596220 SC80
Muela para esmeriladora D×T×H (mm) Tipo SC80	596510 SC80
Muela para esmeriladora D×T×H (mm) Tipo EK60	596350 EK60
Máquina roscadora para n.º 077502 Tipo DS1	077509 DS1
Muela para esmeriladora D×T×H (mm) Tipo EK80	596350 EK80
Muela para esmeriladora D×T×H (mm) Tipo EK80	596510 EK80
Muela para esmeriladora D×T×H (mm) Tipo NK60	596220 NK60
Mesa de apoyo de herramienta derecha Tipo AT1	077525 AT1
Muela para esmeriladora D×T×H (mm) Tipo C800	596350 C800
Muela para esmeriladora D×T×H (mm) Tipo SC80	596350 SC80
Muela para esmeriladora D×T×H (mm) Tipo NK60	596510 NK60
Muela para esmeriladora D×T×H (mm) Tipo NK36	596350 NK36