



## Reloj comparador con graduación hacia la izquierda, Capacidad de medición: 30mm



### Datos de pedido

Número de pedido	434807 30
GTIN	4031452160765
Clase de artículo	46C

### Descripción

#### Ejecución:

Reloj comparador de precisión con carcasa metálica, mango de 8 mm h6, templado y rectificado. Con **graduación hacia la izquierda** para el empleo con puentes de medición de profundidad y verificadores de interiores de precisión.

#### Idóneo para:

Instrumentos de medición de profundidad n.º 434805.

### Descripción técnica

Valor de división de escala	0,01 mm
Lectura por vuelta de indicador	1 mm
Ø de carcasa	57 mm
Calibración	C1
Fuerza de medición	0,8 - 1,6 N
Capacidad de medición	0 - 30 mm

Norma	Norma de fábrica
Ø de los pernos palpadores	5 mm
Ø reloj comparador	58 mm
Desviación de medición MPE (capacidad de medición)	20 µm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Reloj comparador

### Servicios

Calibración DAkkS Reloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Tensor de medida máx. 100 mm	023010 100
Calibración Reloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Capacidad de medición máx. 30 mm	023000 30

### Accesorios

Cristal para reloj comparador Tipo 58	432010 58
---------------------------------------	-----------