



## Taladrina concentrada de máximo rendimiento Plus, Contenido: 200l



### Datos de pedido

Número de pedido	084260 200
GTIN	2050000967344
Clase de artículo	08J

### Descripción

#### Ejecución:

Taladrina concentrada **libre de cloro y ácido bórico** para **altas exigencias**. Los aditivos de alta presión evitan la ruptura de la película lubricante; esta se mantiene incluso bajo carga máxima en grosor molecular en la herramienta de corte.

Taladrina concentrada de máximo rendimiento para **materiales muy difícilmente mecanizables y de alta resistencia**, aleaciones de aluminio difíciles, y metales no ferrosos, libre de aminas.

#### Ventaja:

Mejora **la vida útil de la herramienta, el rendimiento de corte** y la **calidad de la superficie**. **Sin cloro**, no se producen vapores nocivos, **ecológico**.

Los concentrados son **anticorrosivos**, no atacan la pintura y son **fisiológicamente inocuos**, muy **resistentes contra la proliferación bacteriana** y compatibles con la piel.

#### Aplicación:

Aplicación universal para **todos los trabajos de arranque de viruta** (tornear, fresar, taladrar, roscar, escariar, vaciar, **aserrar**, rectificar). Imprescindible para el mecanizado de materiales difícilmente maquinables. **Proporción de mezcla normal 1:20**, para materiales de alta resistencia y acero fino, proporción de mezcla 1:10 a 1:15.

#### Nota:

Aceites para guías de deslizamiento o pistas de bancada disponibles a petición. Estos aceites están adaptados de forma óptima a todos los demás productos Jokisch (sin residuos pegajosos) y se pueden utilizar también como aceites hidráulicos o para engranajes.

Ejecución: Agarre

Contenido: 200 l

## Descripción técnica

Color	marrón claro
Ejecución	Agarre
Viscosidad cinemática	93 mm <sup>2</sup> /s
Temperatura de almacenamiento	5 - 40 °C
Contenido	200 l
Tipo de producto	Lubricante refrigerante

## Accesorios

Bomba para barriles	084355
---------------------	--------