

Mitutoyo

Reloj comparador digital - analógico Lectura de 0,0005 mm, Capacidad de medición: 30mm



Datos de pedido

Número de pedido	434651 30
GTIN	4946368500324
Clase de artículo	44A

Descripción

Ejecución:

Lectura sin error gracias al indicador digital de gran superficie y el indicador analógico adicional. **Gracias al funcionamiento con corriente de la red, apropiado para mediciones permanentes.** Carcasa estable; varilla palpadora con apoyo de precisión.

Función:

- **Cambio de color al sobrepasar la tolerancia.**
- **Valor de espera MÁX. / MÍN.**
- **Memoria de valores máximos (sin búsqueda del punto de inversión).**
- **Indicación del punto cero, p. ej., para mediciones de la tolerancia.**
- **Inversión del sentido de medición.**
- **Posibilidad de control del exterior y transmisión de datos al exterior.**
- **Mando a distancia (accesorio especial).**

Suministro:

Incluido cable de conexión eléctrica, bloque de alimentación 220 V / 9 V / 500 mA.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498430, mando a distancia, Digimatic Presetter.

Descripción técnica

Calibración	C1
Fuerza de medición	≤ 2 N
Ø vástago de fijación h6	8 mm
Lectura seleccionable	0,001 / 0,0005 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición)	0,0015 mm
Norma	Norma de fábrica
Interfaz	Puerto USB
Interfaz	Interfaz Digimatic
Técnica de medición	digital
Tipo de producto	Reloj comparador

Servicios

Calibración DAkkSReloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Tensor de medida máx. 100 mm	023010 100
CalibraciónReloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Capacidad de medición máx. 30 mm	023000 30

Accesorios

Punta de metal duro Tipo 18/3	434910 18/3
Punta de acero Tipo 11/35	434900 11/35
Punta de acero Tipo 14/15	434900 14/15
Prolongación para palpador de medición Longitud L 40 mm	434920 40
Prolongación para palpador de medición Longitud L 20 mm	434920 20
Punta de acero Tipo 11/20	434900 11/20
Punta de acero Tipo 24	434900 24
Punta de metal duro Tipo 10	434910 10

Punta de acero Tipo 17	434900 17
Punta de acero Tipo 11/30	434900 11/30
Punta de acero Tipo 39	434900 39
Punta de metal duro Tipo 16	434910 16
Punta de acero Tipo 14/40	434900 14/40
Prolongación para palpador de medición Longitud L 80 mm	434920 80
Punta de acero Tipo 16	434900 16
Prolongación para palpador de medición Longitud L 10 mm	434920 10
Punta de rubí Tipo 2	434915 2
Punta de acero Tipo 14/20	434900 14/20
Punta de acero Tipo 11	434900 11
Punta de acero Tipo 18/4	434900 18/4
Cable de conexión Tipo D2	498430 D2
Punta de acero Tipo 14	434900 14
Punta de acero Tipo 13	434900 13
Prolongación para palpador de medición Longitud L 30 mm	434920 30
Punta de metal duro Tipo 18/4	434910 18/4
Punta de acero Tipo 11/25	434900 11/25
Prolongación para palpador de medición Longitud L 50 mm	434920 50
Prolongación para palpador de medición Longitud L 60 mm	434920 60
Prolongación para palpador de medición Longitud L 90 mm	434920 90
Punta de acero Tipo 20	434900 20
Prolongación para palpador de medición Longitud L 70 mm	434920 70
Punta de acero Tipo 18/3	434900 18/3
Punta de metal duro Tipo 18/6	434910 18/6

Punta de metal duro Tipo 2	434910 2
Punta de acero Tipo 30/10	434900 30/10
Punta de metal duro Tipo 18/2	434910 18/2
Punta de acero Tipo 12	434900 12
Punta de acero Tipo 11/15	434900 11/15
Soporte de reloj comparador acodado45° Longitud de sujeción 25 mm	434917 25
Punta de acero Tipo 28	434900 28
Punta de metal duro Tipo 14	434910 14
Punta de acero Tipo 18/5	434900 18/5
Punta de metal duro Tipo 11	434910 11
Soporte de reloj comparador acodado45° Longitud de sujeción 50 mm	434917 50
Cable de conexión Tipo USB2	498430 USB2
Cable de conexión Tipo D1	498430 D1
Soporte de reloj comparador acodado60° Longitud de sujeción 50 mm	434918 50
Punta de metal duro Tipo 18/5	434910 18/5
Punta de acero Tipo 18/2	434900 18/2
Punta de acero Tipo 14/30	434900 14/30
Punta de acero Tipo 2	434900 2
Punta de acero Tipo 15	434900 15
Punta de acero Tipo 10	434900 10
Prolongación para palpador de medición Longitud L 100 mm	434920 100
Prolongación para palpador de medición Longitud L 15 mm	434920 15
Soporte de reloj comparador acodado60° Longitud de sujeción 25 mm	434918 25
Punta de metal duro Tipo 17	434910 17
Punta de acero Tipo 18/6	434900 18/6

Punta de acero Tipo 18/1	434900 18/1
Punta de acero Tipo 29/10	434900 29/10
Punta de metal duro Tipo 18/1	434910 18/1
Punta de acero Tipo 29/20	434900 29/20
Punta basculante	434912