

**Garant**
**Mordazas de fijación compactas, Tipo: 47**

**Datos de pedido**

Número de pedido	370142 47
GTIN	4045197602497
Clase de artículo	31L

**Descripción**
**Ejecución:**

Carcasa y brazo de presión de acero fino bonificado; por ello, son muy resistentes. La pieza de presión alojada en la bola de resorte se puede cambiar rápidamente sin herramientas. Protección contra suciedad interior mediante obturación especial de poliamida.

**Ventaja:**

Forma constructiva compacta, aprox. un 30 % menor que los modelos similares. Rápido sistema automático para sujetar y aflojar.

Se pueden utilizar tornillos cilíndricos estándar DIN 912 (M10 / M12).

**Partes opcionales:**

Llave de apriete n.º 370350, piezas de presión n.º 370430.

Altura de sujeción S: -1 - 90 mm

Longitud L: 95 mm

Anch. B: 35 mm

Altura H: 81 mm

Brazo de presión r: 75 mm

Fuerza de apriete máxima: 16 kN

**Descripción técnica**

Fuerza de apriete máxima	16 kN
--------------------------	-------

Brazo de presión r	75 mm
Alcance de brazo A	47 mm
Altura de sujeción S	-1 - 90 mm
Perforación de fijación para tornillos cilíndricos DIN 912	M10 / M12
Altura H	81 mm
Anch. B	35 mm
Longitud L	95 mm
Par máximo	105 Nm
Tipo de producto	Mordazas de fijación compactas

## Accesorios

Soporte de elevación para mordaza de fijación compacta Tipo 80	370145 80
Llave de apriete SW 11 para Monobloc, Duo y herramienta tensora de cadena	370350
Pieza de presión Tipo-N.º 5	370430 5
Pieza de presión Tipo-N.º 1	370430 1
Pieza de presión Tipo-N.º 2	370430 2
Pieza de presión Tipo-N.º 4	370430 4
Pieza de presión Tipo-N.º 3	370430 3
Soporte de elevación para mordaza de fijación compacta Altura H 80 mm	370146 80