

Garant**Mordazas de fijación compactas, Tipo: 67****Datos de pedido**

Número de pedido	370142 67
GTIN	4045197605900
Clase de artículo	31L

Descripción**Ejecución:**

Carcasa y brazo de presión de acero fino bonificado; por ello, son muy resistentes. La pieza de presión alojada en la bola de resorte se puede cambiar rápidamente sin herramientas. Protección contra suciedad interior mediante obturación especial de poliamida.

Ventaja:

Forma constructiva compacta, aprox. un 30 % menor que los modelos similares. Rápido sistema automático para sujetar y aflojar.

Se pueden utilizar tornillos cilíndricos estándar DIN 912 (M10 / M12).

Partes opcionales:

Llave de apriete n.º 370350, piezas de presión n.º 370430.

Altura de sujeción S: -8 - 100 mm

Longitud L: 95 mm

Anch. B: 35 mm

Altura H: 81 mm

Brazo de presión r: 94 mm

Fuerza de apriete máxima: 12 kN

Descripción técnica

Altura de sujeción S	-8 - 100 mm
----------------------	-------------

Alcance de brazo A	67 mm
Perforación de fijación para tornillos cilíndricos DIN 912	M10 / M12
Brazo de presión r	94 mm
Fuerza de apriete máxima	12 kN
Altura H	81 mm
Anch. B	35 mm
Longitud L	95 mm
Par máximo	105 Nm
Tipo de producto	Mordazas de fijación compactas

Accesorios

Llave de apriete SW 11 para Monobloc, Duo y herramienta tensora de cadena	370350
Pieza de presión Tipo-N.º 1	370430 1
Pieza de presión Tipo-N.º 5	370430 5
Pieza de presión Tipo-N.º 4	370430 4
Soporte de elevación para mordaza de fijación compacta Altura H 80 mm	370146 80
Pieza de presión Tipo-N.º 2	370430 2
Soporte de elevación para mordaza de fijación compacta Tipo 80	370145 80
Pieza de presión Tipo-N.º 3	370430 3