

Mahr**Comparador de palanca sensitiva Longitud del brazo palpador 14,5 mm,
Capacidad de medición según dirección / Ø de carcasa: 0,1/40mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 436421 0,1/40 |
| GTIN | 4059192013653 |
| Clase de artículo | 43A |

Descripción**Ejecución:**

Instrumentos de medición de palanca sensitiva de alta precisión con palpador de metal duro, en modelo manejable y resistente. Carcasa y prismas soporte de cola de milano fabricados de una pieza, gracias a lo cual se consigue una sujeción especialmente rígida a la flexión. Protección anticorrosiva por cromado mate de la carcasa.

Lectura de 2/1000.

Mahr Herramienta de medición con palpador de MD. Apoyo del brazo palpador en horquilla de una pieza, por lo que la alineación es especialmente precisa; antimagnético.

Aplicación:

Como instrumento preciso de medición por comparación para comprobar la desviación respecto al valor teórico en comprobaciones de concentricidad, mediciones interiores, comprobación paralelismo y la planeidad, así como para la orientación de piezas.

Suministro:

Incluye clavija de sujeción de Ø 8 mm.

Partes opcionales:

Soporte cuadrado n.º 436510, Soporte de centrado n.º 436512, Soporte de medición articulado n.º 359680.

Pieza de repuesto:

Palpador de repuesto con bola de MD o rubí disponible a petición.

Descripción técnica

| | |
|---------------------------------------|---|
| Lectura | 0,002 mm |
| Fuerza de medición | 0,2 N |
| Margen de desviación total f_{tot} | 4 μ m |
| Error de histéresis f_u | 2 μ m |
| Ø de carcasa | 40 mm |
| Margen de medición por cada dirección | 0,1 mm |
| Margen de desviación f_e | 3 μ m |
| Ángulo de giro | 2×110 grados |
| Ø vástago de fijación h6 | 8 mm |
| Longitud de brazo palpador | 14,5 mm |
| Ø bola de medición | 2 mm |
| Norma | Norma de fábrica |
| Técnica de medición | analógico |
| Embalaje | caja estable |
| Calibración | C5 |
| Tipo de producto | Reloj comparador con palpador oscilante |

Servicios

| | |
|--|---------------|
| Calibración DAkkS Instrumento de medición de palanca sensitiva Tipo ANALOG | 023340 ANALOG |
| Calibración Instrumento de medición de palanca sensitiva Tipo ANALOG | 023330 ANALOG |

Accesorios

| | |
|--|-----------|
| Palpador de MD Longitud de brazo palpador 14,5 mm Ø bola de medición 2R mm | 436371 2R |
|--|-----------|

| | |
|---|------------|
| Soporte cuadrangular para comparador pequeño | 436510 |
| Soporte de centraje Tipo | 436512 |
| Vidrio de recambio para instrumento de medición de palanca sensitiva Ø exterior 40 mm | 436328 40 |
| Vástago de sujeción para comparador de palanca sensitiva Ø de mango h6 4 mm | 436311 4 |
| Soporte de medición articulado Radio de acción 120 mm | 359680 120 |
| Palpador de MD Longitud de brazo palpador 14,5 mm Ø bola de medición 1 mm | 436371 1 |
| Palpador de MD Longitud de brazo palpador 14,5 mm Ø bola de medición 3 mm | 436371 3 |
| Palpador de MD Longitud de brazo palpador 14,5 mm Ø bola de medición 2 mm | 436371 2 |
| Vástago de sujeción para comparador de palanca sensitiva Ø de mango h6 8 mm | 436311 8 |