

Mahr**Comparador de palanca sensitiva Longitud del brazo palpador 14,5 mm,
Capacidad de medición según dirección / Ø de carcasa: 0,1/28mm****Datos de pedido**

Número de pedido	436421 0,1/28
GTIN	4059192013646
Clase de artículo	43A

Descripción**Ejecución:**

Instrumentos de medición de palanca sensitiva de alta precisión con palpador de metal duro, en modelo manejable y resistente. Carcasa y prismas soporte de cola de milano fabricados de una pieza, gracias a lo cual se consigue una sujeción especialmente rígida a la flexión. Protección anticorrosiva por cromado mate de la carcasa.

Lectura de 2/1000.

Mahr Herramienta de medición con palpador de MD. Apoyo del brazo palpador en horquilla de una pieza, por lo que la alineación es especialmente precisa; antimagnético.

Aplicación:

Como instrumento preciso de medición por comparación para comprobar la desviación respecto al valor teórico en comprobaciones de concentricidad, mediciones interiores, comprobación paralelismo y la planeidad, así como para la orientación de piezas.

Suministro:

Incluye clavija de sujeción de Ø 8 mm.

Partes opcionales:

Soporte cuadrado n.º 436510, Soporte de centrado n.º 436512, Soporte de medición articulado n.º 359680.

Pieza de repuesto:

Palpador de repuesto con bola de MD o rubí disponible a petición.

Descripción técnica

Ø de carcasa	28 mm
Lectura	0,002 mm
Margen de medición por cada dirección	0,1 mm
Margen de desviación f_e	3 μm
Error de histéresis f_u	2 μm
Fuerza de medición	0,15 N
Margen de desviación total f_{tot}	4 μm
Ángulo de giro	2×110 grados
Ø vástago de fijación h_6	8 mm
Longitud de brazo palpador	14,5 mm
Ø bola de medición	2 mm
Norma	Norma de fábrica
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	C5
Tipo de producto	Reloj comparador con palpador oscilante

Servicios

Calibración DAkkSInstrumento de medición de palanca sensitiva Tipo ANALOG	023340 ANALOG
CalibraciónInstrumento de medición de palanca sensitiva Tipo ANALOG	023330 ANALOG

Accesorios

Palpador de MD Longitud de brazo palpador 14,5 mm Ø bola de medición 2 mm	436371 2
---	----------

Soporte cuadrangular para comparador pequeño	436510
Palpador de MD Longitud de brazo palpador 14,5 mm Ø bola de medición 1 mm	436371 1
Vástago de sujeción para comparador de palanca sensitiva Ø de mango h6 4 mm	436311 4
Vástago de sujeción para comparador de palanca sensitiva Ø de mango h6 8 mm	436311 8
Soporte de medición articulado Radio de acción 120 mm	359680 120
Palpador de MD Longitud de brazo palpador 14,5 mm Ø bola de medición 3 mm	436371 3
Palpador de MD Longitud de brazo palpador 14,5 mm Ø bola de medición 2R mm	436371 2R
Soporte de centraje Tipo	436512