

**Mitutoyo****Verificador de interiores de precisión con reloj comparador, Capacidad de medición: 50-150 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	435202 50-150
GTIN	4946368612522
Clase de artículo	44A

**Descripción****Ejecución:**

Instrumento de medición de interiores autocentrante con asiento de tres puntos. Soporte del instrumento y reloj comparador cromados en mate. Reloj comparador protegido contra golpes gracias a la carcasa de plástico. Soporte del instrumento con la temperatura estabilizada mediante protector de la mano. Gracias a los pernos de medición intercambiables de distintas longitudes y a los anillos intermedios, el instrumento de medición se ajusta al  $\varnothing$  del taladro. Perno de medición con bola palpadora de MD.

**Aplicación:**

Instrumento de medición por comparación para el control de perforaciones en cuanto a exactitud de  $\varnothing$ , cilíndricidad y concentricidad.

**Suministro:**

Incluye reloj comparador n.º 432050 tam. 10/58 con lectura de 1/100 mm.

Calibración: C1

Precisión de repetición sin reloj comparador: 0,5  $\mu$ m

Profundidad de medición: 150 mm

Número de pernos de medición: 11

Ancho plato de centrado: 38 mm

**Descripción técnica**

Capacidad de medición	50 - 150 mm
-----------------------	-------------

Precisión de repetición sin reloj comparador	0,5 µm
Profundidad de medición	150 mm
Número de pernos de medición	11
Ancho plato de centrado	38 mm
Norma	Norma de fábrica
Embalaje	caja estable
Calibración	C4
Calibración	C1
Tipo de producto	Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos

## Servicios

Calibración Reloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Capacidad de medición máx. 10 mm	013210 10
Calibración Instrumento de medición de precisión para interiores (forma constructiva B + C) Capacidad de medición máxima 160 mm	013520 160
Marcación Rotulación por láser Tipo	018940
Calibración Reloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Capacidad de medición máx. 10 mm	023000 10
Calibración Instrumento de medición de precisión para interiores (forma constructiva B + C) Capacidad de medición máxima 160 mm	023210 160

## Accesorios

Anillo distanciador Ø interior 6,3 mm Anchura de anillo 0,5 mm	435230 0,5
Anillo distanciador Ø interior 6,3 mm Anchura de anillo 3 mm	435230 3
Anillo distanciador Ø interior 6,3 mm Anchura de anillo 1 mm	435230 1
Adaptador para instrumentos de medición de taladros de 2 puntos 1 ud. Tipo 35-90	439914 35-90

Anillo distanciador Ø interior 6,3 mm Anchura de anillo 2 mm

435230 2

Reloj comparador Capacidad de medición / Ø de carcasa 10/58 mm

432050 10/58