



**Comparador de palanca sensitiva Longitud del brazo palpador 13,5 mm,
Capacidad de medición según dirección / Ø de carcasa: 0,4/29mm**



Datos de pedido

Número de pedido	436341 0,4/29
GTIN	4045197204257
Clase de artículo	42C

Descripción

Ejecución:

Instrumentos de medición de palanca sensitiva de alta precisión con mecanismo de medición montado en rubíes, en modelo manejable y resistente. Carcasa y prismas soporte de cola de milano fabricados de una pieza, gracias a lo cual se consigue una sujeción especialmente rígida a la flexión. Protección anticorrosiva por cromado mate de la carcasa.

Con lectura de 1/100.

HOLEX Modelo económico con esfera de medición de MD.

Aplicación:

Como instrumento preciso de medición por comparación para comprobar la desviación respecto al valor teórico en comprobaciones de concentricidad, mediciones interiores, comprobación paralelismo y la planeidad, así como para la orientación de piezas.

Suministro:

Adicionalmente, clavija de sujeción de Ø 4 mm.

Incluye clavija de sujeción de Ø 8 mm.

Partes opcionales:

Soporte cuadrado n.º 436510, Soporte de centrado n.º 436512, Soporte de medición articulado n.º 359680.

Pieza de repuesto:

Palpador de repuesto con bola de MD o rubí disponible a petición.

Nota:

Información adicional DIN 2270: Lectura 0,01: margen de desviación 10 μm , margen de desviación total 13 μm , error de histéresis 3 μm .

Descripción técnica

Fuerza de medición	0,15 N
Margen de medición por cada dirección	0,4 / 29 mm
Ø de carcasa	29 mm
Lectura	0,01 mm
Ángulo de giro	2×110 grados
Ø vástago de fijación h6	8 mm
Longitud de brazo palpador	13,5 mm
Ø bola de medición	2 mm
Norma	DIN 2270
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	C5
Tipo de producto	Reloj comparador con palpador oscilante

Servicios

Calibración DAkkSInstrumento de medición de palanca sensitiva Tipo ANALOG	023340 ANALOG
CalibraciónInstrumento de medición de palanca sensitiva Tipo ANALOG	023330 ANALOG

Accesorios

Soporte de medición articulado Radio de acción 120 mm	359680 120
Soporte cuadrangular para comparador pequeño	436510
Soporte de centraje Tipo	436512

Palpador MD Longitud de palpador 13,5 mm Ø bola de medición 2 mm	436361 2
Vástago de sujeción para comparador de palanca sensitiva Ø de mango h6 4 mm	436311 4
Vástago de sujeción para comparador de palanca sensitiva Ø de mango h6 8 mm	436311 8