

Mahr**Comparador de palanca sensitiva Longitud del brazo palpador 14,5 mm,
Capacidad de medición según dirección / Ø de carcasa: 0,4/29mm****Datos de pedido**

Número de pedido	436301 0,4/29
GTIN	4059192013332
Clase de artículo	43A

Descripción**Ejecución:**

Instrumentos de medición de palanca sensitiva de alta precisión con mecanismo de medición montado en rubíes, en modelo manejable y resistente. Carcasa y prismas soporte de cola de milano fabricados de una pieza, gracias a lo cual se consigue una sujeción especialmente rígida a la flexión. Protección anticorrosiva por cromado mate de la carcasa.

Con lectura de 1/100.

Mahr Herramienta de medición montada en rubíes con cono de medición de MD. Apoyo del brazo palpador en horquilla de una pieza, por lo que la alineación es especialmente precisa; antimagnético.

Aplicación:

Como instrumento preciso de medición por comparación para comprobar la desviación respecto al valor teórico en comprobaciones de concentricidad, mediciones interiores, comprobación paralelismo y la planeidad, así como para la orientación de piezas.

Suministro:

Incluye clavija de sujeción de Ø 8 mm.

Partes opcionales:

Soporte cuadrado n.º 436510, Soporte de centraje n.º 436512, Soporte de medición articulado n.º 359680.

Pieza de repuesto:

Palpador de repuesto con bola de MD o rubí disponible a petición.

Nota:

Información adicional DIN 2270: Lectura 0,01: margen de desviación 10 µm, margen de desviación total 13 µm, error de histéresis 3 µm.

Descripción técnica

Ø de carcasa	29 mm
Margen de medición por cada dirección	0,4 mm
Lectura	0,01 mm
Fuerza de medición	0,15 N
Ángulo de giro	2×110 grados
Ø vástago de fijación h6	8 mm
Ø bola de medición	2 mm
Norma	DIN 2270
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	C5
Tipo de producto	Reloj comparador con palpador oscilante

Servicios

Calibración Instrumento de medición de palanca sensitiva Tipo ANALOG	023330 ANALOG
Calibración DAkk Instrumento de medición de palanca sensitiva Tipo ANALOG	023340 ANALOG

Accesorios

Vidrio de recambio para instrumento de medición de palanca sensitiva Ø exterior 30 mm	436328 30
Soporte de centraje Tipo	436512

Soporte cuadrangular para comparador pequeño	436510
Vástago de sujeción para comparador de palanca sensitiva Ø de mango h6 4 mm	436311 4
Palpador de MD Longitud de brazo palpador 14,5 mm Ø bola de medición 3 mm	436371 3
Vástago de sujeción para comparador de palanca sensitiva Ø de mango h6 8 mm	436311 8
Palpador de MD Longitud de brazo palpador 14,5 mm Ø bola de medición 2 mm	436371 2
Soporte de medición articulado Radio de acción 120 mm	359680 120
Palpador de MD Longitud de brazo palpador 14,5 mm Ø bola de medición 2R mm	436371 2R
Palpador de MD Longitud de brazo palpador 14,5 mm Ø bola de medición 1 mm	436371 1