



**Comparador de palanca sensitiva Longitud del brazo palpador 13,5 mm,  
Capacidad de medición según dirección / Ø de carcasa: 0,4/40mm**



## Datos de pedido

Número de pedido	436341 0,4/40
GTIN	4045197204264
Clase de artículo	42C

## Descripción

### Ejecución:

Instrumentos de medición de palanca sensitiva de alta precisión con mecanismo de medición montado en rubíes, en modelo manejable y resistente. Carcasa y prismas soporte de cola de milano fabricados de una pieza, gracias a lo cual se consigue una sujeción especialmente rígida a la flexión. Protección anticorrosiva por cromado mate de la carcasa.

### Con lectura de 1/100.

**HOLEX** Modelo económico con esfera de medición de MD.

### Aplicación:

Como instrumento preciso de medición por comparación para comprobar la desviación respecto al valor teórico en comprobaciones de concentricidad, mediciones interiores, comprobación paralelismo y la planeidad, así como para la orientación de piezas.

### Suministro:

Adicionalmente, clavija de sujeción de Ø 4 mm.

Incluye clavija de sujeción de Ø 8 mm.

### Partes opcionales:

Soporte cuadrado n.º 436510, Soporte de centrado n.º 436512, Soporte de medición articulado n.º 359680.

### Pieza de repuesto:

Palpador de repuesto con bola de MD o rubí disponible a petición.

**Nota:**

**Información adicional DIN 2270: Lectura 0,01:** margen de desviación 10  $\mu\text{m}$ , margen de desviación total 13  $\mu\text{m}$ , error de histéresis 3  $\mu\text{m}$ .

## Descripción técnica

Ø de carcasa	40 mm
Fuerza de medición	0,15 N
Margen de medición por cada dirección	0,4 / 40 mm
Lectura	0,01 mm
Ángulo de giro	2×110 grados
Ø vástago de fijación h6	8 mm
Longitud de brazo palpador	13,5 mm
Ø bola de medición	2 mm
Norma	DIN 2270
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	C5
Tipo de producto	Reloj comparador con palpador oscilante

## Servicios

Calibración Instrumento de medición de palanca sensitiva Tipo ANALOG	023330 ANALOG
Calibración DAkk Instrumento de medición de palanca sensitiva Tipo ANALOG	023340 ANALOG

## Accesorios

Soporte de centraje Tipo	436512
Soporte cuadrangular para comparador pequeño	436510
	436361 2

Palpador MD Longitud de palpador 13,5 mm Ø bola de medición 2 mm

Soporte de medición articulado Radio de acción 120 mm

359680 120

Vástago de sujeción para comparador de palanca sensitiva  
Ø de mango h6 4 mm

436311 4

Vástago de sujeción para comparador de palanca sensitiva  
Ø de mango h6 8 mm

436311 8