

Mahr**Comparador de palanca sensitiva Longitud del brazo palpador 14,5 mm,
Capacidad de medición según dirección / Ø de carcasa: 0,4/40mm****Datos de pedido**

Número de pedido	436301 0,4/40
GTIN	4059192013592
Clase de artículo	43A

Descripción**Ejecución:**

Instrumentos de medición de palanca sensitiva de alta precisión con mecanismo de medición montado en rubíes, en modelo manejable y resistente. Carcasa y prismas soporte de cola de milano fabricados de una pieza, gracias a lo cual se consigue una sujeción especialmente rígida a la flexión. Protección anticorrosiva por cromado mate de la carcasa.

Con lectura de 1/100.

Mahr Herramienta de medición montada en rubíes con cono de medición de MD. Apoyo del brazo palpador en horquilla de una pieza, por lo que la alineación es especialmente precisa; antimagnético.

Aplicación:

Como instrumento preciso de medición por comparación para comprobar la desviación respecto al valor teórico en comprobaciones de concentricidad, mediciones interiores, comprobación paralelismo y la planeidad, así como para la orientación de piezas.

Suministro:

Incluye clavija de sujeción de Ø 8 mm.

Partes opcionales:

Soporte cuadrado n.º 436510, Soporte de centrado n.º 436512, Soporte de medición articulado n.º 359680.

Pieza de repuesto:

Palpador de repuesto con bola de MD o rubí disponible a petición.

Nota:

Información adicional DIN 2270: Lectura 0,01: margen de desviación 10 µm, margen de desviación total 13 µm, error de histéresis 3 µm.

Descripción técnica

Fuerza de medición	0,15 N
Lectura	0,01 mm
Ø de carcasa	40 mm
Margen de medición por cada dirección	0,4 / 40 mm
Ángulo de giro	2×110 grados
Ø vástago de fijación h6	8 mm
Ø bola de medición	2 mm
Norma	DIN 2270
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	C5
Tipo de producto	Reloj comparador con palpador oscilante

Servicios

Calibración DAkkSInstrumento de medición de palanca sensitiva Tipo ANALOG	023340 ANALOG
CalibraciónInstrumento de medición de palanca sensitiva Tipo ANALOG	023330 ANALOG

Accesorios

Palpador de MD Longitud de brazo palpador 14,5 mm Ø bola de medición 2 mm	436371 2
Vidrio de recambio para instrumento de medición de palanca sensitiva Ø exterior 40 mm	436328 40

Vástago de sujeción para comparador de palanca sensitiva Ø de mango h6 4 mm	436311 4
Palpador de MD Longitud de brazo palpador 14,5 mm Ø bola de medición 3 mm	436371 3
Soporte cuadrangular para comparador pequeño	436510
Soporte de centraje Tipo	436512
Soporte de medición articulado Radio de acción 120 mm	359680 120
Palpador de MD Longitud de brazo palpador 14,5 mm Ø bola de medición 2R mm	436371 2R
Vástago de sujeción para comparador de palanca sensitiva Ø de mango h6 8 mm	436311 8
Palpador de MD Longitud de brazo palpador 14,5 mm Ø bola de medición 1 mm	436371 1