

Mitutoyo

Juego de instrumentos de medición de precisión para interiores con reloj comparador, Capacidad de medición: 18-150 mm



Datos de pedido

Número de pedido	435206 18-150
GTIN	4946368613406
Clase de artículo	44A

Descripción

Ejecución:

Instrumento de medición de interiores autocentrante con asiento de tres puntos. Soporte del instrumento y reloj comparador cromados en mate. Reloj comparador protegido contra golpes gracias a la carcasa de plástico. Soporte del instrumento con la temperatura estabilizada mediante protector de la mano. Gracias a los pernos de medición intercambiables de distintas longitudes y a los anillos intermedios, el instrumento de medición se ajusta al \varnothing del taladro. Perno de medición con bola palpadora de MD.

Aplicación:

Instrumento de medición por comparación para el control de perforaciones en cuanto a exactitud de \varnothing , cilindridad y concentricidad.

Suministro:

Incluye reloj comparador n.º 432050 tam. 10/58 con lectura de 1/100 mm.

3 instrumentos de medición de interiores n.º 435202, adicionalmente con pernos de medición, prolongaciones y anillos de medición.

Calibración: S9

Precisión de repetición sin reloj comparador: 0,5 μm

Profundidad de medición: 100 - 150 mm

Cantidad de instrumentos de medición de precisión: 3

Número de pernos de medición: 26

Número de discos de medición: 4

Descripción técnica

Cantidad de instrumentos de medición de precisión	3
Capacidad de medición	18 - 150 mm
Número de pernos de medición	26
Número de discos de medición	4
Precisión de repetición sin reloj comparador	0,5 µm
Profundidad de medición	100 - 150 mm
Norma	Norma de fábrica
Embalaje	caja estable
Calibración	C1
Calibración	S9
Tipo de producto	Verificador de interiores de precisión para interiores de 2 puntos

Servicios

Calibración Reloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Capacidad de medición máx. 10 mm	013210 10
Calibración Juego de verificadores de interiores de precisión Capacidad de medición 18-150 mm	011290 18-150
Marcación Rotulación por láser Tipo	018940
Calibración Juego de verificadores de interiores de precisión Capacidad de medición 18-150 mm	020580 18-150
Calibración Reloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Capacidad de medición máx. 10 mm	023000 10

Accesorios

Anillo distanciador Ø interior 6,3 mm Anchura de anillo 2 mm	435230 2
Anillo distanciador Ø interior 6,3 mm Anchura de anillo 3 mm	435230 3
Prolongación (50 mm)	435210

Anillo distanciador Ø interior 6,3 mm Anchura de anillo 0,5 mm	435230 0,5
Anillo distanciador Ø interior 5,3 mm Anchura de anillo 0,5 mm	435220 0,5
Verificador de interiores de precisión con reloj comparador Capacidad de medición 50-150 mm	435202 50-150
Verificador de interiores de precisión con reloj comparador Capacidad de medición 35-60 mm	435202 35-60
Anillo distanciador Ø interior 5,3 mm Anchura de anillo 1 mm	435220 1
Reloj comparador Capacidad de medición / Ø de carcasa 10/58 mm	432050 10/58
Anillo distanciador Ø interior 6,3 mm Anchura de anillo 1 mm	435230 1
Verificador de interiores de precisión con reloj comparador Capacidad de medición 18-35 mm	435202 18-35