



Instrumento de medición de palanca sensitiva P-Line, longitud de brazo palpador de 36 mm, Capacidad de medición según dirección / Ø de carcasa: 3/40mm



Datos de pedido

Número de pedido	436230 3/40
GTIN	7630041152364
Clase de artículo	45A

Descripción

Ejecución:

Instrumentos de medición de palanca sensitiva de alta precisión con palpador de metal duro, en modelo manejable y resistente. Carcasa y prismas soporte de cola de milano fabricados de una pieza, gracias a lo cual se consigue una sujeción especialmente rígida a la flexión. Protección anticorrosiva por cromado mate de la carcasa.

Comparador de palanca sensitiva con **brazo palpador largo. Lectura de 1/100.**

Gran capacidad de medición de 3 mm. Sentido de marcha igual (sentido horario) de la aguja en ambas direcciones de medición.

Aplicación:

Como instrumento preciso de medición por comparación para comprobar la desviación respecto al valor teórico en verificaciones de concentricidad, mediciones interiores, comprobación paralelismo y la planitud, así como para la orientación de piezas.

Suministro:

Incluye clavija de sujeción de Ø 8 mm.

Partes opcionales:

Soporte cuadrado n.º 436510, Soporte de centrado n.º 436512, Soporte de medición articulado n.º 359680.

Pieza de repuesto:

Palpador de repuesto con bola de MD o rubí disponible a petición.

Descripción técnica

Lectura	0,01 mm
Margen de desviación f_e	20 μm
Margen de medición por cada dirección	1,5 mm
Fuerza de medición	0,2 N
Error de histéresis f_u	7 μm
\varnothing de carcasa	40 mm
Margen de desviación total f_{tot}	26 μm
Ángulo de giro	2×90 grados
\varnothing vástago de fijación h6	8 mm
Longitud de brazo palpador	32,26 mm
\varnothing bola de medición	2 mm
Norma	Norma de fábrica
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	C5
Tipo de producto	Reloj comparador con palpador oscilante

Servicios

Calibración Instrumento de medición de palanca sensitiva Tipo ANALOG	023330 ANALOG
Calibración DAkkS Instrumento de medición de palanca sensitiva Tipo ANALOG	023340 ANALOG

Accesorios

Soporte de medición articulado Radio de acción 120 mm	359680 120
---	------------

Palpador de MD, longitud de brazo palpador 36 mm Ø
bola de medición 2 mm

436324 2

Soporte cuadrangular para comparador pequeño

436510