

Garant**Comparador de palanca sensitiva Longitud del brazo palpador 14,5 mm,
Capacidad de medición según dirección / Ø de carcasa: 0,4/40mm**

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 436190 0,4/40 |
| GTIN | 4045197422088 |
| Clase de artículo | 41C |

Descripción

Ejecución:

Instrumentos de medición de palanca sensitiva de alta precisión con mecanismo de medición montado en rubíes, en modelo manejable y resistente. Carcasa y prismas soporte de cola de milano fabricados de una pieza, gracias a lo cual se consigue una sujeción especialmente rígida a la flexión. Protección anticorrosiva por cromado mate de la carcasa.

Con lectura de 1/100.

GARANT Herramienta de medición montada en rubíes con cono de medición de MD. Apoyo del brazo palpador alineado con especial precisión; antimagnético.

Aplicación:

Como instrumento preciso de medición por comparación para comprobar la desviación respecto al valor teórico en comprobaciones de concentricidad, mediciones interiores, comprobación paralelismo y la planeidad, así como para la orientación de piezas.

Suministro:

Incluye clavija de sujeción de Ø 8 mm.

Partes opcionales:

Soporte cuadrado n.º 436510, Soporte de centrado n.º 436512, Soporte de medición articulado n.º 359680.

Pieza de repuesto:

Palpador de repuesto con bola de MD o rubí disponible a petición.

Nota:

Información adicional DIN 2270: Lectura 0,01: margen de desviación 10 μm , margen de desviación total 13 μm , error de histéresis 3 μm .

Descripción técnica

| | |
|---------------------------------------|---|
| Ø de carcasa | 40 mm |
| Fuerza de medición | 0,15 N |
| Margen de medición por cada dirección | 0,4 / 29 mm |
| Lectura | 0,01 mm |
| Ángulo de giro | 2×110 grados |
| Ø vástago de fijación h6 | 8 mm |
| Longitud de brazo palpador | 14,5 mm |
| Ø bola de medición | 2 mm |
| Norma | DIN 2270 |
| Técnica de medición | analógico |
| Embalaje | caja estable |
| Calibración | C5 |
| Tipo de producto | Reloj comparador con palpador oscilante |

Servicios

| | |
|---|---------------|
| Calibración DAkkSInstrumento de medición de palanca sensitiva Tipo ANALOG | 023340 ANALOG |
| CalibraciónInstrumento de medición de palanca sensitiva Tipo ANALOG | 023330 ANALOG |

Accesorios

| | |
|---|----------|
| Palpador de MD Longitud de brazo palpador 14,5 mm Ø bola de medición 1 mm | 436371 1 |
| | 436371 2 |

Palpador de MD Longitud de brazo palpador 14,5 mm Ø
bola de medición 2 mm

Vidrio de recambio para instrumento de medición de
palanca sensitiva Ø exterior 40 mm

436328 40

Soporte cuadrangular para comparador pequeño

436510

Palpador de MD Longitud de brazo palpador 14,5 mm Ø
bola de medición 3 mm

436371 3

Soporte de centraje Tipo

436512

Palpador de MD Longitud de brazo palpador 14,5 mm Ø
bola de medición 2R mm

436371 2R

Soporte de medición articulado Radio de acción 120 mm

359680 120