

**Mahr****Comparador de palanca sensitiva Longitud del brazo palpador 14,5 mm,  
Capacidad de medición según dirección / Ø de carcasa: 0,8/40mm****Datos de pedido**

Número de pedido	436301 0,8/40
GTIN	4059192013608
Clase de artículo	43A

**Descripción****Ejecución:**

Instrumentos de medición de palanca sensitiva de alta precisión con mecanismo de medición montado en rubíes, en modelo manejable y resistente. Carcasa y prismas soporte de cola de milano fabricados de una pieza, gracias a lo cual se consigue una sujeción especialmente rígida a la flexión. Protección anticorrosiva por cromado mate de la carcasa.

**Con lectura de 1/100.**

**Mahr** Herramienta de medición montada en rubíes con cono de medición de MD. Apoyo del brazo palpador en horquilla de una pieza, por lo que la alineación es especialmente precisa; antimagnético.

**Aplicación:**

Como instrumento preciso de medición por comparación para comprobar la desviación respecto al valor teórico en comprobaciones de concentricidad, mediciones interiores, comprobación paralelismo y la planeidad, así como para la orientación de piezas.

**Suministro:**

Incluye clavija de sujeción de Ø 8 mm.

**Partes opcionales:**

Soporte cuadrado n.º 436510, Soporte de centraje n.º 436512, Soporte de medición articulado n.º 359680.

**Pieza de repuesto:**

Palpador de repuesto con bola de MD o rubí disponible a petición.

**Nota:**

**Información adicional DIN 2270: Lectura 0,01:** margen de desviación 10 µm, margen de desviación total 13 µm, error de histéresis 3 µm.

## Descripción técnica

Lectura	0,01 mm
Fuerza de medición	0,15 N
Ø de carcasa	40 mm
Margen de medición por cada dirección	0,8 mm
Ángulo de giro	2×110 grados
Ø vástago de fijación h6	8 mm
Ø bola de medición	2 mm
Norma	DIN 2270
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	C5
Tipo de producto	Reloj comparador con palpador oscilante

## Servicios

Calibración Instrumento de medición de palanca sensitiva Tipo ANALOG	023330 ANALOG
Calibración DAkkS Instrumento de medición de palanca sensitiva Tipo ANALOG	023340 ANALOG

## Accesorios

Palpador de MD Longitud de brazo palpador 14,5 mm Ø bola de medición 2R mm	436371 2R
Palpador de MD Longitud de brazo palpador 14,5 mm Ø bola de medición 3 mm	436371 3

Vidrio de recambio para instrumento de medición de palanca sensitiva Ø exterior 40 mm	436328 40
Vástago de sujeción para comparador de palanca sensitiva Ø de mango h6 4 mm	436311 4
Palpador de MD Longitud de brazo palpador 14,5 mm Ø bola de medición 2 mm	436371 2
Soporte cuadrangular para comparador pequeño	436510
Soporte de centraje Tipo	436512
Palpador de MD Longitud de brazo palpador 14,5 mm Ø bola de medición 1 mm	436371 1
Vástago de sujeción para comparador de palanca sensitiva Ø de mango h6 8 mm	436311 8
Soporte de medición articulado Radio de acción 120 mm	359680 120