

Mahr**Comparador de palanca sensitiva Long. brazo palpador 41,2 / 32,3 mm,
Capacidad de medición según dirección / Ø de carcasa: 0,25/38mm****Datos de pedido**

Número de pedido	436351 0,25/38
GTIN	4059192013530
Clase de artículo	43A

Descripción**Ejecución:**

Instrumentos de medición de palanca sensitiva de alta precisión con mecanismo de medición montado en rubíes, en modelo manejable y resistente. Carcasa y prismas soporte de cola de milano fabricados de una pieza, gracias a lo cual se consigue una sujeción especialmente rígida a la flexión. Protección anticorrosiva por cromado mate de la carcasa.

Comparador de palanca sensitiva con **brazo palpador largo. Lectura de 1/100.**

Mahr Herramienta de medición montada en rubíes con cono de medición de MD. Apoyo del brazo palpador en horquilla de una pieza, por lo que la alineación es especialmente precisa; antimagnético.

Aplicación:

Como instrumento preciso de medición por comparación para comprobar la desviación respecto al valor teórico en comprobaciones de concentricidad, mediciones interiores, comprobación paralelismo y la planeidad, así como para la orientación de piezas.

Suministro:

Incluye clavija de sujeción de Ø 8 mm.

Partes opcionales:

Soporte cuadrado n.º 436510, Soporte de centraje n.º 436512, Soporte de medición articulado n.º 359680.

Pieza de repuesto:

Palpador de repuesto con bola de MD o rubí disponible a petición.

Descripción técnica

Fuerza de medición	0,07 N
Ø de carcasa	38 mm
Margen de desviación f_e	10 μ m
Error de histéresis f_u	5 μ m
Lectura	0,01 mm
Margen de desviación total f_{tot}	13 μ m
Margen de medición por cada dirección	0,25 mm
Ángulo de giro	2×110 grados
Ø vástago de fijación h6	8 mm
Longitud de brazo palpador	41,2 mm
Ø bola de medición	2 mm
Norma	Norma de fábrica
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	C5
Tipo de producto	Reloj comparador con palpador oscilante

Servicios

Calibración Instrumento de medición de palanca sensitiva Tipo ANALOG	023330 ANALOG
Calibración DAkkS Instrumento de medición de palanca sensitiva Tipo ANALOG	023340 ANALOG

Accesorios

436321 2

Palpador de MD Longitud de brazo palpador 41,2 mm Ø
bola de medición 2 mm

Soporte cuadrangular para comparador pequeño

436510

Palpador de MD Longitud de brazo palpador 41,2 mm Ø
bola de medición 2R mm

436321 2R

Soporte de medición articulado Radio de acción 120 mm

359680 120

Vástago de sujeción para comparador de palanca sensitiva
Ø de mango h6 4 mm

436311 4

Vástago de sujeción para comparador de palanca sensitiva
Ø de mango h6 8 mm

436311 8

Palpador de MD, longitud de brazo palpador 32,3 mm Bola
de medición Ø 2 mm

436354 2

Soporte de centraje Tipo

436512