



Mango insertable con vástago Cono Morse, CM / cono de portabrocas: 1/18



Datos de pedido

Número de pedido	342500 1/18
GTIN	4045197296801
Clase de artículo	32X

Descripción

Ejecución:

Totalmente templado y rectificado con precisión de conicidad. Alta precisión de concentricidad a largo plazo, porque no se incrustan virutas en la superficie templada y los impactos ligeros no causan muescas.

Con vástago de CM y lengüetas de expulsión.

Modelo preciso, económico.

Aplicación:

Para incorporar portabrocas a taladradoras, tornos, dispositivos, etc.

Norma:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Descripción técnica

Cono de portabrocas DIN 238	B 18
Cono Morse CM tamaño	1
Ø de cono D	17,78 mm
Tipo de producto	Asiento del portabrocas