

**Bridas regulables, Anchura de ranura a: 14mm****Datos de pedido**

Número de pedido	370680 14
GTIN	4020772070281
Clase de artículo	35A

Descripción**Ejecución:**

Brida pintada. Altura de sujeción regulable por medio del tornillo de apoyo (sin palanca de sujeción).

Material:

Acero bonificado, resistencia de los tornillos 8.8 y 10.9 (en función del tamaño).

Suministro:

Completo con tornillo de ajuste y tornillo para ranura en T DIN 787 (n.º 375300).

Descripción técnica

Longitud ranura f	40 mm
Tornillo para ranura en T DIN 787, n.º 375300	Tam. 1412100
Distancia e punta para ranura	21 mm
Anchura de ranura a	14 mm
Altura de sujeción h	10 - 38 mm
Longitud L	100 mm

Anch. B	40 mm
Altura H	20 mm
Tipo	6314V
Tipo de producto	Brida

Accesorios

Palanca de sujeción enclavable Anchura de ranura a 12 mm	370750 12
--	-----------